

fetra handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouw 4 houten wanden,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
massief rubber-banden op kunststof-
velg



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118691



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 4 houten wanden
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	antislip
type wagen	handtrekwagen	platform uitvoering	Waterdicht
draagvermogen	700 kg	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies	4 houten wanden	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	800 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	wiellager	wiellager
hoogte	420 mm	wielstand	rechthoekig
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	type rem	automatische rem
stuurstang	ja	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	briljantblauw // RAL5007
Laadvlak L x B	1200 x 800 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	gewicht	81 kg