

Lacont

gif-/chemicaliënkast

storeLAB CHS 600

Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 1935 x 600 x 570 mm, 3 niveau(s) met kiepveilig opvangbord, onder 1 niveau met bodemopvangbak, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 144740

storeLAB



Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CHS 600

gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1935 x 600 x 570 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1890 x 564 x 512 mm
- constructie van staal
- openslaande deur met perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- deuraanslag rechts
- 3 niveau(s) met kiepveilig opvangbord, onder 1 niveau met bodemopvangbak
- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 30 l




- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- voldoet aan de eisen conform WHG §19
- voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV

Technische details






opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
meubeltype	kast	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak
opslagplaats	in de werkruimte	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende en giftige stoffen	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1935 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	600 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	570 mm	oppervlak front	m. poedercoating
binnenhoogte	1890 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
binnenbreedte	564 mm	afsluitbaar	ja
binnendiepte	512 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	type deur	openslaande deur met ventilatie
legborden / schappen aantal	3 stuks	deuraanslag	rechts
legbord-/niveautype	kiepveilig opvanglegbord	opslag	staand
legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak	onderbouw	sokkel
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
draagvermogen legbord	50 kg	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
vloeropvangbak	ja	certificering whg	voldoet aan de eisen conform WHG §19
opvangvolume vloeropvangbak	30 l	gewicht	58 kg

Gerelateerde Producten

144741



legbak voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 600 x 570 mm

144742		PE-element voor opvanglegborden, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 600 x 570 mm, breedte x diepte 600 x 570 mm
144743		PE-element voor bodemopvangbak, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 600 x 570 mm, breedte x diepte 600 x 570 mm
149137		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm
200155		ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm
510926		ventilatiesysteem voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage