

kettinglier **ROPEMASTER**

trekbelasting 1600 kg, van aluminium, kabellier lengte 20 m



Artikelnummer: 149393

Kabellier ROPEMASTER

Trekbelasting 1600 kg

kettinglier

- trekbelasting 1600 kg
- bediening heffing handmatig
- aantal kettingbundels 1
- van aluminium
- bouwhoogte 270 mm
- lengte x breedte 545 x 97 mm
- hefinspanning op hef-handketting 40 daN
- kabelverplaatsing 55 mm
- kabellier lengte 20 m

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	lengte	545 mm
hijswerktuigtype	kettinglier	materiaal	aluminium
trekbelasting	1600 kg	kabelverplaatsing/dubbele slag	55 mm
bediening heffing	handmatig	hefkracht	40 daN
aantal bundels	1 stuks	heflengte	1200 mm
bouwhoogte	270 mm	lengte kabel	20 m
breedte	97 mm	gewicht	28 kg

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
148964		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
667541		hijsstrop, draagvermogen enkelvoudig direct 4000 kg, nuttige lengte 5 m, van polyester in grijs
670182		hijsband, draagvermogen enkelvoudig direct 4000 kg, nuttige lengte 5 m, van polyester in grijs