## **ESD-Regalkasten**

Profi

Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 500 mm, Aus Polypropylen, in schwarz

Set(s) 10 Stück

Artikelnummer: 229972



## ESD-Regalkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 500 mm
- Aus Polypropylen
- in schwarz
- Boden innen gewellt
- Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettenhalter
- mit Stapelrand stapelbar

Technische Details						
Behältertyp	Regalkasten	elektrisch leitend	ja			
Euronorm	nein	stapelbar	ja			
Höhe	81 mm	stapelbar durch	Stapelrand			
Breite	91 mm	Griff	stirnseitige Griffmulde			
Tiefe	500 mm	Teilung	Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler			
Innenhöhe	75 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter			
Innenbreite	80 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt			

Innentiefe 470 mm	Farbe schwarz
Material Polypropylen	Gewicht 0,26 kg

Zubehör	,	
229977		Querteiler, für Regalkasten, Breite 91 mm, aus Polypropylen in transparent
229979		Querteiler, für Regalkasten, Breite 91 mm, aus Polypropylen in schwarz
229981	4	Etikett, für Regalkasten 91 mm breit, mit Schutzfolie
229983		Auszugssperre, für Regalkasten, Aus Polypropylen in schwarz
229984		Auszugssperre, für ESD-Regalkasten, Aus Polypropylen in schwarz

Dazu passt auch				
141936		Warnschild, Symbol/Text: elektrische Spannung, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm		
216910	0	Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 225 x 150 mm		
222763	5	Strickhandschuh, aus Polyamid in weiß, nahtlos, Größe 9		
225130	Non-late	Papier-Warnklebeband, Text / Symbol: "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Text in Deutsch und Englisch, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Klebeband in braun, Aufdruck in rot		