

VARIOfit ESD-Etagenwagen

Traglast 500 kg, 3 Etage(n) mit Holzplatte, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau, mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 532099



VARIOfit



VARIOfit ESD-Tischwagen

Traglast 500 kg

ESD-Etagenwagen

- Traglast 500 kg
- 3 Etage(n) mit Holzplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1190 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig

- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	ja
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	600 mm	Bereifung	Vollgummi
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Felge	Kunststoff
Etagentyp	Holzplatte	Radlager	Kugellager
Plattform Ausführung	elektrisch leitfähig	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	920 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1190 mm	Farbe	graphitgrau // RAL7024
Breite	600 mm	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	69 kg
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg