


Adatlap

Termékmegnevezés	FX HG
Rövid leírás	hajlékony gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony hidegtűrés
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22212



Normák: EN 61386-1, EN 61386-22



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-5 / +60 °C	hajlékony	L1

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
019 855	16 mm	12 mm	50 m	2700 m
019 856	20 mm	15 mm	50 m	2700 m
019 857	25 mm	19,1 mm	50 m	1600 m
019 858	32 mm	26,3 mm	25 m	675 m
019 859	40 mm	34,1 mm	25 m	500 m
019 860	50 mm	43,7 mm	25 m	300 m
019 861	63 mm	55,5 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Felszerelés gépekre	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Szerelés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.