

NOVA 4 CAS

03.6101/03.6130/03.6133



Light control app



//Powerbank

Built-in power bank with USB outlet to charge mobile devices

3

years warranty*



	Item no. 03.6101	Item no. 03.6130	Item no. 03.6133
03.6120 CAS BATTERY 12V 4.0Ah		○	
03.6122 CAS CHARGER		○	
03.6123 SCANGRIP POWER SUPPLY			○



Compatible with
METABO / CAS
battery system
12V - 18V



*go to scangrip.com to register



High efficiency
COB LED



160 lm/W



4000 lm @ 100%
3000 lm @ 75%
2000 lm @ 50%
1000 lm @ 25%
400 lm @ 10%



600-6000
lux @0.5m



Compatible with
METABO / CAS
battery system
12V 4.0 Ah
18V 5.2 Ah



30W



1.5-14h @12V 4.0 Ah battery
3-31h @18V 5.2 Ah battery
Backup: 2.5h@400 lm



-10° to
+40° C



IK07



1m



IP65

IP54 with battery cover



263x230x119mm



2.35kg



USB powerbank:
5V DC / 1A

UK NOVA 4 CAS

WARNING - RISK OF FIRE: 
Minimum distance from lighted objects 0.1m

WARNING

- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents.
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling.
- Do not use the lamp near a naked flame.
- Protect the mains cable from oil, heat and sharp edges.
- Only use Metabo CAS battery packs. Internal backup battery must be replaced with an original SCANGRIP battery.
- Do not leave the battery flat, as this could render it INCAPABLE of being charged again.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- Luminaire is only suitable for direct mounting on non-combustible surfaces.
- The luminaire is designed to work with all Metabo CAS battery packs.
- If the lamp is disconnected from mains and the battery is discharged, push the power button to enable internal backup battery. 10% LED will blink to indicate backup mode.

THE PROCESS TO DELETE THE PIN CODE IS:

- Turn on the Bluetooth function.
- Press the Bluetooth button for 10 second.
- The pin code is reset.


INTEGRATED BLUETOOTH LIGHT CONTROL

- Turn lamp on/off or adjust lamp output.
- Connect, up to 4 lamps together.
- Assign a pincode to prevent other users from controlling the lamp.

Compliant with iOS 10.3 or higher and Android 5.0 or higher.
Go to iTunes App Store, Google Play or download the app from our website.

USE:

- To turn the lamp on or off, press the A button.
- To increase the brightness, press the B button.
- To decrease the brightness, press the C button.
- When the brightness level is changed, the new value is saved, and the lamp will start at that level the next time it is turned on.
- To enable/disable Bluetooth, press the D button.



THE LAMP HAS THREE DIFFERENT IP RATINGS DEPENDING ON THE USE:

- IP65 when used with a Scangrip power supply.
- IP54 When the battery cover is mounted and closed.
- IP30 When the battery cover is removed and using an external battery.

BATTERY COMPLIANCE:

- The work light is designed to be used with Metabo CAS batteries.
- It will accept the following battery voltages; 12V and 18V.
- It is possible to use a Scangrip power supply instead of a battery.
- IP30 When the battery cover is removed and using an external battery.

USB POWER OUTLET

- Built-in USB power outlet to charge mobile devices.
- Output: 5V, 1A
- The USB outlet is disabled when the lamp is in backup mode.



Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste. Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.
- The battery must be removed from the device before it is broken up
- The device must be disconnected from the mains when the battery is removed
- Please dispose of the battery safely

ACHTUNG

- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht.
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen schützen.
- Nur Metabo-CAS-Akkupacks verwenden. Die interne Pufferbatterie muss durch eine originale SCANGRIP-Batterie ersetzt werden.
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, da dies den Akku ZERSTÖREN kann.
- Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
- Die Armatur ist nur für die Direktmontage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet.
- Die Arbeitsleuchte ist für den Gebrauch mit Metabo-CAS-Akkus gebaut.
- Ist die Leuchte ohne Netzstrom und der Akkupack leer, den Einschaltknopf drücken, um den integrierten Reserveakku einzuschalten. Die 10 % LED wird blinken und den Backup-Modus anzeigen.

SO LÖSCHEN SIE DEN PIN-CODE

- Bluetooth-Funktion aktivieren.
- Bluetooth-Taste für 10 Sekunden gedrückt halten
- Der PIN-Code ist zurückgesetzt


INGEBAUTE BLUETOOTH LICHTSTEUERUNG

- Arbeitsleuchte ein-/ausschalten oder Lichtintensität einstellen.
- Kontrolliere/verbinde bis zu 4 Leuchten zusammen
- Wählen Sie einen PIN-Code, um zu verhindern, dass andere die Steuerung der Leuchte übernimmt.

Kompatibel mit iOS 10.3 oder höher und Android 5.0 oder höher. Gehen Sie zum iTunes App Store, Google Play oder laden Sie die App von unserer Website herunter.

GEBRAUCH:

- Um die Leuchte ein- oder auszuschalten, drücken Sie die A Taste.
- Um die Helligkeit zu erhöhen, drücken Sie die B Taste.
- Um die Helligkeit zu reduzieren, drücken Sie die C Taste.
- Wenn die Helligkeitsstufe geändert wird, wird der neue Wert gespeichert, und die Lampe startet beim nächsten Einschalten mit dieser Stufe.
- Um Bluetooth ein- oder auszuschalten drücken Sie die D Taste.



DIE LEUCHE HAT DREI VERSCHIEDENE IP-KLASSIFIZIERUNGEN JE NACH ANWENDUNG.

- IP65 beim Gebrauch mit Scangrip-Stromversorgung.
- IP54 mit montiertem und geschlossenem Batteriedeckel.
- IP30, wenn die Akkuabdeckung entfernt ist und ein externer Akku verwendet wird.

AKKU-KOMPATIBILITÄT:

- Die Arbeitsleuchte ist für den Gebrauch mit Metabo-CAS-Akkus gebaut.
- Sie kann mit den folgenden Spannungen betrieben werden 12 V und 18 V.
- Statt Akku ist es möglich eine Scangrip-Stromversorgung zu verwenden.
- Bei der Verwendung einer Scangrip-Stromversorgung muss der Batteriedeckel entfernt werden.

USB-STECKDOSE

- Eingebaute USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.
- Ausgangsspannung: 5 V, 1 A
- Die USB-Buchse wird ausgeschaltet, wenn die Leuchte in Backup-Modus ist.



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllannahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden. Handel und Kommunen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

- Vor Entsorgung die Batterie entfernen.
- Das Gerät von der 230 V Netzstromversorgung trennen vor Auswechseln des Akkus.
- Der Akku ist ordnungsgemäß zu entsorgen.



ADVARSEL

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker.
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter.
- Anvend udelukkende Metabo-CAS-batteripakker. Udskift kun det interne backup-batteri med et originalt SCANGRIP-batteri.
- Efterlad ikke batteriet fladt, da det kan medføre, at det IKKE kan genoplades.
- Lyskilden på lampen kan ikke udskiftes; når lyskilden er opbrugt skal hele lampen udskiftes
- Lampen er kun egnet til direkte montering på ikke-brændbare overflader.
- Arbejdslampen der designet til at kunne anvendes med Metabo-CAS-batterier.
- Hvis lampen er uden forbindelse til lysnettet og batteriet er afladet, tryk på tænd-knappen for at slå det interne reservebatteri til. 10 % LED'en vil blinke og angive back-up-tilstanden.

SÅLEDES SLETTES PIN-KODEN:

- Aktiver Bluetooth-funktionen.
- Hold Bluetooth-tasten inde i 10 sekunder.
- PIN-koden er nu nulstillet.

INTEGRERET BLUETOOTH LYSSTYRINGSFUNKTION


- Tænd og sluk lampen eller juster lysintensiteten.
- Styr/forbind op til 4 lamper på en gang.
- Anvend en pinkode for at forhindre, at andre overtager styringen af lampen.

Kompatibel med iOS 10.3 eller nyere / Android 5.0 eller nyere.

Gå til iTunes App Store, Google Play eller vores hjemmeside for at downloade appen.

BETJENING:

- For at tænde eller slukke lampen tryk på A knappen.
- For at forøge lysstyrken tryk på B knappen.
- For at reducere lysstyrken tryk på C knappen.
- Når lysstyrken ændres gemmes indstillingen og lampen vil tænde på samme niveau næste gang.
- For at aktivere/deaktivere Bluetooth tryk på D knappen.



LAMPEN HAR TRE FORSKELLIGE IP-KLASSIFICERINGER ALT EFTER, HVORDAN DEN ANVENDES:

- IP65, når den anvendes med en Scangrip-strømforsyning.
- IP54 når batteridækslet er monteret og lukket.
- IP30, når batteridækslet er fjernet og der anvendes eksternt batteri.

BATTERIKOMPATIBILITET

- Arbejdslampen der designet til at kunne anvendes med Metabo-CAS-batterier.
- Den kan anvendes med følgende batterispændinger: 12 V og 18 V.
- Det er muligt at anvende en Scangrip-strømforsyning i stedet for et batteri.
- Når der anvendes en Scangrip-strømforsyning skal batteridækslet fjernes.

USB STIK

- Indbygget USB-stik for opladning af mobile enheder.
- Ladespænding/-strøm: 5 V, 1 A
- USB-stikket slukkes, når lampen er i backup tilstand.



Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spørg din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.

- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det ophugges
- Apparatet skal frakobles forsyningsnettet, når batteriet fjernes
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde

ATTENTION

- Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents.
- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement.
- Ne jamais utiliser la lampe à proximité de flammes.
- Protéger le câble électrique contre l'huile, la chaleur, et des objets à arêtes tranchants.
- Utiliser uniquement des packs de batteries Metabo CAS. La batterie de secours interne doit être remplacée uniquement par une batterie SCANGRIP d'origine.
- Ne laisser pas la pile à plat. Dans ce cas il y a un risque de décharge excessive avec la conséquence que la pile ne soit plus réutilisable.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées : lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'équipement.
- Ce luminaire est conçu uniquement pour un montage direct sur des surfaces non combustibles.
- La lampe de travail est conçue pour fonctionner avec tous les packs de batteries Metabo CAS.
- Si la lampe est débranchée du secteur et que la batterie est déchargée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la batterie de secours interne. La LED 10 % clignotera pour indiquer le mode de secours.

LE PROCESSUS DE SUPPRESSION DU CODE PIN EST:

- Activez la fonction Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 10 secondes.
- Le code PIN est réinitialisé

RÉGLAGE BLUETOOTH INTÉGRÉ DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE


- Allumez/éteignez ou réglez le projecteur
- Commandez/fraccordez jusqu'à 4 lampes à la fois
- Entrez un code PIN pour que les autres utilisateurs ne puissent pas utiliser la lampe.

Compatible avec iOS 10.3 ou supérieur et Android 5.0 ou supérieur.

Il suffit d'aller sur iTunes App Store, Google Play ou de télécharger l'application sur notre site web.

UTILISATION :

- Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyer sur le A bouton.
- Pour augmenter la luminosité, appuyer sur le B bouton.
- Pour diminuer la luminosité, appuyer sur le C bouton.
- Lorsque le niveau de luminosité est modifié, la nouvelle valeur est enregistrée et la lampe s'allumera à ce niveau lors de la prochaine utilisation.
- Pour allumer/désactiver Bluetooth, appuyer sur le D bouton.



LA LAMPE A TROIS INDICES DE PROTECTION DIFFÉRENTS, SELON L'UTILISATION :

- IP65 lorsqu'elle est utilisée avec une alimentation Scangrip.
- IP54 lorsque le couvercle de la batterie est monté et fermé.
- IP30 lorsque le couvercle de la batterie est retiré et que l'alimentation Scangrip n'est pas utilisée.

CONFORMITÉ DE LA BATTERIE :

- La lampe de travail est conçue pour être utilisée avec des batteries Metabo CAS.
- Elle est compatible avec les tensions de batterie suivantes : 12 V et 18 V.
- Il est possible d'utiliser une alimentation Scangrip au lieu d'une batterie.
- Lors de l'utilisation d'une alimentation Scangrip, le couvercle de la batterie doit être retiré.

PRISE D'ALIMENTATION USB

- Prise d'alimentation USB intégrée pour charger les unités mobiles.
- Sortie : 5 V, 1 A
- La prise USB est désactivée lorsque la lampe est en mode sauvegarde.



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.

- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité

WAARSCHUWING

- Volg bij werkzaamheden met elektrische uitrusting altijd de geldende wet- en regelgeving om de kans op ongevallen te minimaliseren.
- Kijk niet direct in de lamp om verblinding te voorkomen.
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur.
- Bescherm de voedingskabel tegen olie, warmte en scherpe kanten.
- Gebruik alleen Metabo CAS-batterijen. De interne back-upbatterij moet worden vervangen door een originele SCANGRIP-batterij.
- Bewaar de batterij niet leeg, omdat de batterij anders NIET MEER kan worden opgeladen.
- De lichtpeer van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de peer is uitgebrand, moet de hele lamp worden vervangen.
- De lichtarmatuur is uitsluitend geschikt voor directe montage op niet-brandbare oppervlakken.
- De werklamp is ontworpen voor gebruik met alle Metabo CAS-batterijen.
- Als de lamp is losgekoppeld van de netvoeding en de accu leeg is, drukt u op de aan/uit-knop om de interne reserveaccu in te schakelen. De 10% led knippert om aan te geven dat de reservemodus is ingeschakeld.

HET PROCES OM DE PIN-CODE TE VERWIJDEREN IS:

- Schakel de Bluetooth-functie in.
- Druk op de Bluetooth-knop voor 10 seconden.
- De PIN-code wordt teruggezet

GEÏNTEGREERDE BLUETOOTH-LICHTBEDIENING

- De lamp in-/uitschakelen of de uitgang van de lamp aanpassen.
- Tot 4 lampen samen regelen/aansluiten.
- Wijs een pincode toe om te voorkomen dat andere gebruikers de lamp bedienen.

Compatibel met iOS 10.3 of hoger en Android 5.0 of hoger.

Ga naar iTunes App Store, Google Play of download de app van onze website.



GEBRUIK:

- Druk op de A knop om de lamp in of uit te schakelen.
- Om de helderheid te verhogen, drukt u op de B knop.
- Om de helderheid te verlagen, drukt u op de C knop.
- Wanneer het helderheidsniveau wordt gewijzigd, wordt de nieuwe waarde opgeslagen en begint de lamp op dat niveau de volgende keer dat deze wordt ingeschakeld.
- Om Bluetooth in of uit te schakelen drukt u op de D knop.

DE LAMP HEEFT DRIE VERSCHILLENDE IP-CLASSIFICATIES, AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK:

- IP65 bij gebruik met een Scangrip-voeding.
- IP54 wanneer het batterijdeksel is gemonteerd en gesloten.
- IP30 wanneer het batterijdeksel wordt verwijderd en de Scangrip-voeding niet wordt gebruikt.

BATTERIJCONFORMITEIT:

- De werklamp is ontworpen voor gebruik met Metabo CAS-batterijen.
- Het accepteert de volgende batterijspanningen: 12V en 18V.
- Het is mogelijk om een Scangrip-voeding te gebruiken in plaats van een batterij.
- Bij gebruik van een Scangrip-voeding moet het batterijdeksel worden verwijderd.

USB-VOEDINGSAANSLUITING

- Ingebouwde powerbank met USB-voedingsaansluiting om mobiele apparaten op te laden.
- Uitgang: 5V, 1A
- De USB-voedingsaansluiting is uitgeschakeld wanneer de lamp zich in de back-upmodus bevindt.



Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation.

Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling.

- Voordat het apparaat wordt verschoot, moet de batterij uit het apparaat worden verwijderd.

- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd.

- Voer de batterij veilig af.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de accidentes, respete siempre la legislación aplicable para el trabajo con equipos eléctricos.
- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento.
- No use la lámpara cerca de una llama abierta.
- Proteja el cable de alimentación del aceite, el calor y los cantos afilados.
- Utilice únicamente paquetes de baterías Metabo CAS. La batería de reserva interna debe reemplazarse por una batería SCANGRIP original.
- No deje la batería totalmente descargada, ya que podría ser IMPOSIBLE cargarla de nuevo.
- La fuente de luz de esta lámpara no se puede sustituir; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá sustituir la lámpara completa.
- Esta luminaria solo es adecuada para el montaje directo sobre superficies no combustibles.
- El foco de trabajo está diseñado para trabajar con todos los paquetes de baterías Metabo CAS.
- Si la lámpara está desconectada de la red y la batería está descargada, pulse el botón de encendido para activar la batería de copia de seguridad interna. El LED parpadeará al 10 % para indicar el modo de copia de seguridad.

EL PROCESO PARA ELIMINAR EL CÓDIGO PIN ES:

- Schakel de Bluetooth-functie in.
- Druk op de Bluetooth-knop voor 10 seconden.
- De PIN-code wordt teruggezet

CONTROL DE LUZ BLUETOOTH INTEGRADO


- Encendido/apagado de la lámpara o ajustar la salida de la lámpara
- Control/conexión de hasta 4 lámparas juntas.
- Asigne un código pin para evitar que otros usuarios controlen la lámpara.

Compatible con iOS 10.3 o superior y Android 5.0 o superior.

Visite iTunes App Store, Google Play o descargue la aplicación desde nuestro sitio web.

USO:

- Para encender o apagar la lámpara, pulse el A botón.
- Para aumentar el brillo, pulse el B botón.
- Para disminuir el brillo, pulse el C botón.
- Cuando se cambia el nivel del brillo, se guarda el nuevo valor.
- La próxima vez que se encienda la lámpara, se encenderá en el nivel guardado.
- Para activar/desactivar Bluetooth, pulse la D botón.



LA LÁMPARA TIENE TRES CLASIFICACIONES IP DIFERENTES DEPENDIENDO DEL USO:

- IP65 cuando se utiliza con una fuente de alimentación Scangrip.
- IP54 cuando la tapa de la batería está montada y cerrada.
- IP30 cuando se ha retirado la tapa de la batería y no se utiliza la fuente de alimentación Scangrip.

DESEMPEÑO DE LA BATERÍA:

- El foco de trabajo está diseñado para ser utilizado con baterías Metabo CAS.
- Acepta los voltajes de baterías 12V y 18V.
- Es posible utilizar una fuente de alimentación Scangrip en lugar de una batería.
- Cuando se utiliza una fuente de alimentación Scangrip, se debe quitar la tapa de la batería.

ENCHUFE USB

- Enchufe USB incorporado para cargar dispositivos móviles.
- Salida: 5V,1A
- La salida USB está desactivada cuando la lámpara está en modo de copia de seguridad.

PT NOVA 4 CAS

AVVISO

- Respeite sempre a legislação aplicável ao trabalho com equipamento elétrico a fim de reduzir o risco de acidentes.
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, uma vez que ofusca.
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama nua.
- Proteja o cabo da rede elétrica do óleo, do calor e das arestas cortantes.
- Utilize apenas baterias Metabo CAS. A bateria interna de reserva deve ser substituída por uma bateria de origem SCANGRIP.
- Não deixe a bateria descarregada, pois será IMPOSSÍVEL carregá-la outra vez.
- A fonte de luz deste candeeiro não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, é necessário substituir o candeeiro completo.
- A luminária é adequada apenas para montagem direta em superfícies não combustíveis.
- A luz de trabalho foi concebida para ser utilizada com baterias Metabo CAS.
- Se a luz estiver desligada da corrente e a bateria descarregada, premir o botão de potência para ativar a bateria interna de reserva. O LED 10% começa a piscar para indicar que está em modo de reserva.

O PROCESSO PARA EXCLUIR O CÓDIGO PIN É:

- Ative a função Bluetooth.
- Pressione o botão Bluetooth por 10 segundos.
- O código PIN é redefinido

CONTROLO DE LUZ BLUETOOTH INTEGRADA


- Ligue/desligue a luz ou ajuste a saída de luz
- Controlar/ligar até um máximo de 4 luzes ao mesmo tempo.
- Atribuir um código PIN para prevenir que outros possam controlar o candeeiro.

Compatível com o iOS 10.3 ou superior/Android 5,0 ou superior.

Vá à iTunes App Store, Google Play ou descarregue a aplicação a partir do nosso website.

UTILIZAÇÃO:

- Para ligar ou desligar a lâmpada, pressione o A botão.
- Para aumentar o brilho, pressione o B botão.
- Para diminuir o brilho, pressione o C botão.
- Quando o nível de luminosidade é alterado, o novo valor é guardado e a lâmpada começará a esse nível da próxima vez que estiver ligada.
- Para ativar/desativar o Bluetooth, prima o D botão.



A LÂMPADA TEM TRÊS CLASSIFICAÇÕES IP DIFERENTES DEPENDENDO DA UTILIZAÇÃO:

- IP65 quando utilizado com uma fonte de alimentação Scangrip.
- IP54 quando a tampa da bateria estiver montada e fechada.
- IP30 quando a tampa da bateria é removida e a alimentação scangrip não é utilizada.

CONFORMIDADE DA BATERIA:

- A luz de trabalho foi concebida para ser utilizada com baterias Metabo CAS.
- Aceitará as seguintes tensões de bateria: 12V e 18V.
- É possível utilizar uma fonte de alimentação Scangrip em vez de uma bateria.
- Ao utilizar uma alimentação Scangrip, a tampa da bateria deve ser removida.

TOMADA DE ALIMENTAÇÃO USB

- Banco de potência integrado com saída USB
- Saída: 5V, 1A
- A tomada USB é desativada quando a lâmpada está no modo de reserva.



Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem.

Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem.

- A bateria tem de ser retirada do dispositivo antes de ser desmontado

- O dispositivo tem de estar desligado da rede elétrica quando se retira a bateria

-Elimine a bateria de uma forma segura

AVVERTENZA

- Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento.
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere.
- Proteggere il cavo di alimentazione da olio, calore e spigoli vivi.
- Utilizzare solo batterie CAS Metabo. La batteria interna di backup deve essere sostituita con una batteria originale SCANGRIP.
- Non lasciare la batteria scarica, dato che ciò potrebbe renderla **NON PIÙ IN GRADO** di essere ricaricata.
- La sorgente luminosa non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada.
- L'apparecchio di illuminazione è adatto solo per il montaggio diretto su superfici non combustibili.
- La luce di lavoro è progettata per funzionare con tutte le batterie CAS Metabo.
- Se la lampada è scollegata dalla rete di alimentazione e la batteria è scarica, premere il pulsante di alimentazione per attivare la batteria interna di backup. La spia 10% lampeggerà per indicare che la modalità di backup è attivata.

IL PROCESSO DI ELIMINAZIONE DEL CODICE PIN È

- Attivare la funzione Bluetooth.
- Premere il pulsante Bluetooth per 10 secondi.
- Il codice PIN viene resettato

CONTROLLO DELLA LAMPADA BLUETOOTH INTEGRATO


- Per accendere/spegnere la lampada o regolare la sua uscita
- È possibile controllare/collegare fino a 4 luci contemporaneamente.
- Scegliere un codice pin per evitare l'impiego della lampada da parte di altri utenti.

Compatibile con iOS 10.3 o versioni successive e Android 5.0 o versioni successive.

Andare su iTunes App Store, Google Play o scaricare l'app dal nostro sito web.

UTILIZZO:

- Per accendere o spegnere la luce, premere il A pulsante.
- Per aumentare la luminosità, premere il B pulsante.
- Per diminuire la luminosità, premere il C pulsante.
- Quando il livello di luminosità viene modificato, il nuovo valore viene salvato, e all'accensione successiva la luce inizierà a quel livello.
- Per abilitare/disabilitare il Bluetooth, premere il D pulsante.



LA LUCE HA TRE DIVERSE VALUTAZIONI IP A SECONDA DELL'USO:

- IP65 se utilizzata con un alimentatore Scangrip.
- IP54 quando il coperchio della batteria è montato e chiuso.
- IP30 quando il coperchio della batteria è rimosso e l'alimentatore Scangrip non viene utilizzato.

CONFORMITÀ DELLA BATTERIA:

- la luce di lavoro è progettata per essere utilizzata con le batterie CAS Metabo.
- Accetterà le seguenti tensioni della batteria: 12 V e 18 V.
- È possibile utilizzare un alimentatore Scangrip al posto di una batteria.
- Quando si utilizza un alimentatore Scangrip, il coperchio della batteria deve essere rimosso.

USB POWER OUTLET

- Power bank integrato con presa USB per ricaricare i dispositivi mobili
- Uscita: 5 V, 1 A
- La presa USB è disabilitata quando la lampada è in modalità di backup.



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku, należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.
- Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła, gdyż spowoduje to oślepienie.
- Nie używać lampy w pobliżu otwartego ognia.
- Chronić przewody elektryczne przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami.
- Należy używać tylko akumulatorów Metabo CAS. Wewnętrzną baterię zapasową należy wymienić na oryginalną baterię SCANGRIP.
- Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora, ponieważ może to oznaczać BRAK MOŻLIWOŚCI jego ponownego naładowania.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła zamontowanego w lampie. Gdy źródło światła się zużyje, należy wymienić całą lampę.
- Oprawę można montować tylko bezpośrednio na powierzchniach niepalnych.
- Lampa robocza jest przeznaczona do pracy ze wszystkimi akumulatorami Metabo CAS.
- Jeśli lampa jest odłączona od zasilania i akumulator jest rozładowany, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć wewnętrzną akumulator rezerwową. Wskaźnik LED 10% zacznie migać wskazując tryb zasilania rezerwowego.

PROCES USUWANIA KODU PIN JEST:

- Włącz funkcję Bluetooth.
- Naciśnij przycisk Bluetooth przez 10 sekund.
- Kod PIN jest resetowany

REGULACJA ŚWIATŁA PRZY POMOCY APLIKACJI BLUETOOTH


- Włączanie/wyłączanie lampy lub regulacja mocy lampy.
- Możliwość podłączanie nawet 4 lamp i sterowania nimi.
- Przypisz PIN, aby uniemożliwić innym użytkownikom sterowanie lampą.

Kompatybilny z iOS 10.3 lub nowszym i Android 5.0 lub nowszym.

Przejdź do iTunes App Store, Google Play lub pobierz aplikację z naszej strony internetowej.

UŻYTKOWANIE:

- Aby włączyć lub wyłączyć lampę, naciśnij przycisk A.
- Aby zwiększyć jasność, naciśnij przycisk B.
- Aby zmniejszyć jasność, naciśnij przycisk C.
- Po zmianie poziomu jasności nowa wartość zostanie zapisana, a przy następnym włączeniu lampy uruchomi się z tą samą jasnością.
- Aby włączyć/wyłączyć Bluetooth, naciśnij D.



LAMPA MA TRZY RÓŻNE STOPNIE IP W ZALEŻNOŚCI OD UŻYCIA:

- IP65 w przypadku stosowania z zasilaczem Scangrip.
- IP54, gdy pokrywa baterii jest zamontowana i zamknięta.
- IP30 po wyjęciu pokrywy baterii, gdy zasilacz Scangrip nie jest używany.

ZGODNOŚĆ Z BATERIAMI:

- Lampa robocza jest przeznaczona do stosowania z bateriami Metabo CAS.
- Można stosować baterie o napięciu 12 V i 18 V.
- Możliwe jest użycie zasilacza Scangrip zamiast baterii.
- W przypadku korzystania z zasilacza Scangrip należy wyjąć pokrywę baterii.

GNAZDO ZASILANIA USB

- Wbudowane gniazdo zasilania USB do ładowania urządzeń mobilnych.
- Wyjście: 5 V, 1 A

Gniazdo USB jest wyłączone, gdy lampa jest w trybie podtrzymania zasilania.



nie wolno utylizować zużytych urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Należy skorzystać z placówek przetwarzania odpadów. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów udzielają lokalne władze lub sprzedawca.

- Przed utylizacją urządzenia należy z niego wyciągnąć baterię/akumulator.
- Urządzenie musi być odłączone od sieci podczas wyciągania baterii/akumulatora.
- Baterie/akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Винаги спазвайте приложимото законодателство при работа с електрическо оборудване, за да се намали рискът от злополуки
- Избягвайте да гледате директно в светлинния лъч, тъй като това ще доведе до заслепяване.
- Не използвайте лампата в близост до открит пламък.
- Защитете захранващия кабел от масло, топлина и остри ръбове.
- Използвайте само батерии Metabo CAS. Вътрешната резервна батерия трябва да бъде заменена с оригинална батерия SCANGRIP.
- Не оставяйте батерията изтощена, защото това може да я направи НЕСПОСОБНА да се зарежда отново.
- Източникът на светлина на тази лампа е несменяем; когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, цялата лампа трябва да се смени.
- Осветителното тяло е подходящо само за директен монтаж върху негорящи повърхности.
- Работната лампа е предназначена за използване с всички батерии Metabo CAS.
- Ако лампата е изключена от мрежата и батерията е изтощена, натиснете бутона за захранване, за да включите вътрешната резервна батерия. Светодиодът за 10% ще мига, за да покаже режим на резервно захранване.

ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА E:

- Włącz funkcję Bluetooth.
- Naciśnij przycisk Bluetooth przez 10 sekund.
- KOD PIN JEST RESETOWANY

ВГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМПАТА ПРЕЗ BLUETOOTH


- Включване/изключване на лампата или регулиране на излъчваната светлина
- Можете да управлявате / свързвате до 4 лампи заедно.
- Задайте пин код, за да предотвратите управлението на лампата от други потребители

Съвместима с iOS 10.3 или по-нова / Android 5.0 или по-нова.

Отидете в iTunes App Store, Google Play или изтеглете приложението от нашия уеб сайт.

ИЗПОЛЗВАНЕ:

- За да включите или изключите лампата, натиснете A бутон.
- За да увеличите яркостта, натиснете B бутон.
- За да намалите яркостта, натиснете C бутон.
- Когато степента на яркост се промени, новата стойност се запазва и лампата ще започне от тази степен при следващото включване.
- За да включите/изключите Bluetooth, натиснете D

**ЛАМПАТА ИМА ТРИ РАЗЛИЧНИ СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА IP В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА:**

- IP65, когато се използва със захранване на Scangrip.
- IP54, когато капакът на батерията е поставен и затворен.
- IP30, когато капакът на батерията е свален и не се използва захранването Scangrip.

СЪВМЕСТИМОСТ НА БАТЕРИИТЕ:

- Работната лампа е предназначена за използване с батерии Metabo CAS.
- Тя може да работи с батерии със следното напрежение; 12V и 18V.
- Възможно е да използвате захранване на Scangrip вместо батерия.
- Когато се използва захранване Scangrip капакът на батерията трябва да бъде свален.

USB ИЗВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ

- Вграден USB извод за зареждане на мобилни устройства.
- Изход: 5V, 1A
- USB изводът е изключен, когато лампата е в режим на резерва..



Излезлите от употреба електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте пунктове за рециклиране. Обърнете се към вашите местни власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

- Батерията трябва да бъдат извадени от устройството, преди то да бъде разбито
- Устройството трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, когато се вади батерията
- Моля, изхвърляйте батерията по безопасен начин

SE NOVA 4 CAS

VARNING – BRANDRISK –
Minsta avstånd från belysta objekt: 0,1 m



VARNING

- Respektera alltid gällande lagstiftning vid arbete med elektrisk utrustning så att risken för olyckor minimeras.
- Undvik att titta rakt in i ljusstrålen eftersom du kommer att bländas.
- Använd inte lampan i närheten av öppen låga.
- Se till att nätsladden inte utsätts för olja, värme eller vassa kanter.
- Använd endast Metabo CAS-batteripaket. Det interna reservbatteriet måste bytas mot ett originalbatteri från SCANGRIP.
- Förvara inte batteriet urladdat, eftersom detta kan leda till att det INTE kan laddas igen.
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan är förbrukad måste du byta ut hela lampan.
- Lampan är endast avsedd för direkt montering på elfasta ytor.
- Arbetsbelysningen är designad för att fungera med alla Metabo CAS-batteripaket.
- Om lampan är bortkopplad från nätuttaget och batteriet är urladdat kan du trycka på strömknappen för att aktivera det inbyggda reservbatteriet. LED-lampan 10 % blinkar för att indikera reservläget.

PROCESSEN FÖR ATT TA BORT PIN-KODEN ÄR:

- Slå på Bluetooth-funktionen.
- Tryck på Bluetooth-knappen i 10 sekunder.
- PIN-koden återställs


INTEGRERAD BLUETOOTH-LJUSSTYRNING

- Slå på/av lampan eller justera lamputgången
- Styr/koppla ihop upp till 4 lampor samtidigt.
- Ställ in en pinkod så att inte andra användare kan styra lampan.

Kompatibel med iOS 10.3 eller högre och Android 5.0 eller högre.
Gå till iTunes App Store, Google Play eller ladda ner appen från vår webbplats.

ANVÄNDNING:

- Tryck på A knappen om du vill slå på eller stänga av lampan.
- Om du vill öka ljusstyrkan trycker du på B knappen.
- Om du vill minska ljusstyrkan trycker du på C knappen.
- When the brightness level is changed, the new value is saved, and the lamp will start at that level the next time it is turned on.
- Om du vill aktivera/inaktivera Bluetooth, trycker du på D knappen.



LAMPAN HAR TRE OLIKA IP-KLASSIFICERINGAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING:

- IP65 vid användning med en Scangrip-strömförsörjning.
- IP54 när batteriluckan är monterad och stängd.
- IP30 när batteriluckan tas bort och Scangrip-strömförsörjningen inte används.

BATTERIKOMPATIBILITET:

- Arbetsbelysningen är designad för att användas med Metabo CAS-batterier.
- Det accepterar följande batterispänningar: 12V och 18V.
- Det är möjligt att använda en Scangrip-strömförsörjning istället för ett batteri.
- Vid användning av en Scangrip-strömförsörjning måste batteriluckan tas bort.

POWERBANK

- Inbyggd powerbank med USB-uttag för laddning av mobila enheter.
- Effekt: 5V, 1A
- USB-uttaget är inaktiverat när lampan är i backup-läge.



Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållsoporna. Ta med dem till en återvinningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning.

- Batteriet ska tas ut ur apparaten innan den kasseras
- Koppla från apparaten från elnätet innan du tar bort batteriet
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt

VAROITUS

- Noudata aina voimassa olevia sähkölaitteiden käyttöä koskevia määräyksiä onnettomuusriskin pienentämiseksi.
- Älä katso suoraan valonsäteeseen, koska se aiheuttaa häikäistymisen.
- Älä käytä valaisinta avotulen läheisyydessä.
- Suojaa virtajohto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta.
- Käytä vain Metabon CAS-akustoja. Sisäinen vara-akku on vaihdettava alkuperäiseen Scangrip-akkuun.
- Älä säilytä akkua tyhjänä, sillä se voi aiheuttaa sen, ettei sitä voi ladata.
- Valaisimen valonlähde ei voi vaihtaa; valonlähteen rikkoutuessa pitää koko valaisin vaihtaa.
- Valaisinta saa käyttää vain palamattomalla alustalla.
- Työvalo on suunniteltu toimimaan Metabon kaikkien CAS-akustojen kanssa.
- Jos lampua ei ole liitetty verkkovirtaan ja akku on tyhjä, paina virtapainiketta sisäisen varavirtalähteen käynnistämiseksi. 10 % LED-valo vilkkuu merkiksi varavirtalähteen käytöstä.

PIN-KOODIN POISTO PROSESSI ON:

- Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.
- Paina Bluetooth-painiketta 10 sekunnin ajaksi.
- PIN-koodi nollataan


INTEGROITU BLUETOOTH-VALONOHJAUS

- Kytke lamppu päälle/pois tai säädä lampun lähtöä
- Ohjaa/yhdistä jopa 4 valaisinta kerralla
- Voit määrittää PIN-koodin, joka estää muita käyttäjiä hallitsemasta valaisinta.

Yhteensopiva iOS 10.3 tai sitä uudempien laitteiden kanssa ja Android 5.0:n tai sitä uudempien käyttöjärjestelmien kanssa. Siirry iTunes App Storeen tai Google Playhin tai lataa sovellus sivustoltamme.

KÄYTTÖ:

- Valo kytketään päälle tai pois päältä painamalla A painiketta.
- Kirkkautta lisätään painamalla B painiketta.
- Kirkkautta vähennetään painamalla C painiketta.
- Kun kirkkaustasoa muutetaan, uusi arvo tallennetaan ja valo käynnistyy seuraavan kerran tällä tasolla.
- Bluetoothin voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla D.



THE LAMP HAS THREE DIFFERENT IP RATINGS DEPENDING ON THE USE:

- IP65 when used with a Scangrip power supply.
- IP54 When the battery cover is mounted and closed.
- IP30 When the battery cover is removed and the Scangrip power supply is not used.

YHTEENSOPIVAT AKUT:

- The work light is designed to be used with Metabon CAS batteries.
- It will accept the following battery voltages; 12V and 18V.
- It is possible to use a Scangrip power supply instead of a battery.
- When using a Scangrip Power Supply the battery cover must be removed.

VARAVIRTALÄHDE

- Sisäänrakennettu mobiililaitteiden lataamiseen tarkoitettu varavirtalähde USB-liitännällä.
- Teho: 5 V, 1 A
- USB-liitäntä on poissa käytöstä valon ollessa varatilassa.



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita ne mieluummin kierrätyskeskukseen. Kierrätysohjeita saat kunnan viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.
- Poista akku laitteesta ennen sen hävittämistä
- Laite pitää irrottaa sähköverkosta, kun akku poistetaan
- Akku on hävitettävä turvallisesti

TR NOVA 4 CAS

UYARI - YANGIN TEHLİKESİ -



Yanan nesnelere en az 0,1 m uzakta tutulmalıdır

UYARI

- Kaza riskini azaltmak için daima elektrikli ekipmanlarla çalışmaya ilgili mevzuatlara uyun.
- Göz kamaşmasına neden olabileceğinden ışık demetine doğrudan bakmaktan kaçının.
- Lambayı açık alevlerin yakınında kullanmayın.
- Ana kabloyu yağdan, sıcağın ve keskin kenarlardan koruyun.
- Yalnızca Metabo CAS pil takımlarını kullanın. Dahili yedek pil, bir orijinal SCANGRIP pil ile değiştirilmelidir.
- Bataryayı tamamen bitmiş halde bırakmayın. Bu, bataryanın bir daha şarj OLMAMASINA neden olabilir.
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde tüm lamba değiştirilmelidir.
- Luminaire yalnızca yanıcı olmayan yüzeyler üzerine doğrudan monte etmek için uygundur.
- Çalışma lambası tüm Metabo CAS pil takımlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Lambanın şebeke bağlantısı kesilirse ve pilin şarjı yoksa, dahili yedek pili etkinleştirmek için güç düğmesine basın. %10 LED'i, yedek modunu göstermek için yanıp sönecektir.

PIN KODUNU SİLME İŞLEMİ:

- Bluetooth fonksiyonunu açın.
- Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basın.
- PIN KODU SIFIRLANIR

ENTEĞRE BLUETOOTH IŞIK KONTROLÜ


- Lambayı açın/kapatın veya lamba çıkışını ayarlayın
- Aynı anda 4 lambaya bağlanın/kontrol edin
- Diğer kullanıcıların lambayı kontrol etmesini önlemek için, pin kodu atayın.

iOS 10.3 veya üstü ve Android 5.0 veya üstü ile uyumludur.

iTunes App Store ya da Google Play'e gidin veya uygulamayı web sitemizden indirin.

KULLANIM:

- Lambayı açmak veya kapatmak için A düğmesine basın.
- Parlaklığı artırmak için B düğmesine basın.
- Parlaklığı azaltmak için C düğmesine basın.
- Parlaklık seviyesi değiştirildiği zaman, yeni değer kaydedilir ve lamba bir sonraki açıldığında bu seviyede çalışır.
- Bluetooth'u etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için şu D düğmeye basın.



LAMBA, KULLANIMINA BAĞLI OLARAK ÜÇ FARKLI IP DEREJESINE SAHİPTİR:

- Scangrip güç kaynağı ile kullanıldığında IP65.
- Pil kapağı takılı ve kapalı durumdayken IP54.
- Pil kapağı çıkarıldığında ve Scangrip güç kaynağı kullanılmadığında IP30.

PIL UYUMLULUĞU:

- Çalışma lambası Metabo CAS pillerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Şu pil gerilimlerine uyumludur: 12V ve 18V.
- Pil yerine Scangrip güç kaynağı kullanmak mümkündür.
- Scangrip güç kaynağı kullanırken pil kapağı çıkarılmalıdır.

TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

- Mobil cihazları şarj etmek için USB çıkışlı dahili taşınabilir güç kaynağı.
- Çıkış: 5V, 1A
- Lamba yedek moddayken USB çıkışı devre dışı bırakılır.



Atılacak elektrikli ürünler diğer ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemelidir veya imha edilmemelidir. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yerel makamlara veya satıcınıza danışın.

- Cihaz sökülmeden önce batarya çıkarılmalıdır
- Batarya çıkarıldığında cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir
- Bataryayı lütfen güvenli bir şekilde bertaraf edin

VAROVÁNÍ

- Vždy dodržujte platné předpisy a nařízení pro práci s elektrickými zařízeními, abyste snížili riziko vzniku nehod.
- Neďte se přímo do světelného paprsku, jinak budete oslněni.
- Nepoužívejte svítilnu v blízkosti otevřeného plamenu.
- Síťový kabel chraňte před politím olejem, zdroji tepla a ostrými hranami.
- Používejte pouze baterie Metabo CAS. Interní záložní baterii je nutné vyměnit za originální baterii SCANGRIP.
- Nenechávejte baterii ve vybitém stavu, jinak by nemusela jít znovu nabít.
- Nu lăsați bateria neîncărcată pentru o perioadă lungă de timp. - Supradescărcarea poate duce la deteriorarea bateriei.
- Světlo je vhodné pouze pro přímou montáž na nehořlavé povrchy.
- Pracovní světlo je určeno pro použití se všemi bateriemi Metabo CAS.
- Je-li svítilna odpojena od sítě a baterie je vybitá, stisknutím tlačítka napájení připojte vnitřní záložní baterii. 10% LED kontrolka začne blikáním signalizovat režim napájení ze záložní baterie.

POSTUP VYMAZÁNÍ PIN KÓDU:

- Zapněte funkci Bluetooth.
- Stiskněte tlačítko Bluetooth po dobu 10 sekund.
- PIN kód se resetuje.

INTEGROVANÉ BLUETOOTH OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

- Zapnutí/vypnutí světla nebo změna výkonu.
- Spojte až 4 svítilny dohromady
- Zadat PIN kód, aby ostatní uživatelé lampu nemohli ovládat.

Kompatibilní se systémy iOS 10.3 nebo vyšším a Android 5.0 nebo vyšším.

Přejděte do iTunes App Store, Google Play nebo si aplikaci stáhněte z našich webových stránek.

POUŽITÍ:

- Chcete-li světlo zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko A.
- Chcete-li zvýšit jas, stiskněte tlačítko B.
- Chcete-li snížit jas, stiskněte tlačítko C.
- Při změně úrovně jasu se nová hodnota uloží a při příštím zapnutí se světlo rozsvítí na tuto úroveň.
- Chcete-li povolit nebo zakázat rozhraní Bluetooth, stiskněte D



V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ MÁ SVĚTLO TŘI RŮZNÁ KRYTÍ IP:

- IP65 při použití s napájecím zdrojem Scangrip.
- IP54 s nasazeným a zavřeným krytem baterie.
- IP30 se sejmутým krytem baterie a při použití napájecího zdroje Scangrip.

KOMPATIBILNÍ BATERIE:

- Pracovní světlo je určeno pro použití s bateriemi Metabo CAS.
- Lze jej používat s 12 V a 18 V bateriemi.
- Místo baterie je možné použít napájecí zdroj Scangrip.
- Při použití napájecího zdroje Scangrip je nutno sejmut kryt baterie.

POWERBANKA

- Integrovaná powerbanka s USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení.
- Výstupní výkon: 5 V, 1 A
- Když je světlo v režimu dobíjení, USB zásuvka je vypnutá.




Vyřazené elektrické výrobky se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Při likvidaci využívejte zařízení na recyklaci.

Informace k recyklaci vám sdělí místní samospráva nebo prodejce.

- Baterie se musí ze zařízení před rozbítením vyjmout.
- Zařízení musí být odpojeno od síťového napájení, když vytahujete baterii.
- Zlikvidujte baterii bezpečným způsobem.

RO NOVA 4 CAS

ATENȚIE - Pericol de incendiu - 
Distanța minimă până la obiectele luminate: 0,1 m

ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de accidente, respectați întotdeauna legislația aplicabilă pentru lucrul cu echipamente electrice.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece provoca orbirea.
- Nu folosiți lanterna în apropierea unei flăcări deschise.
- Feriți cablul de alimentare de ulei, căldură și margini ascuțite.
- Utilizați numai pachete de baterii Metabo CAS. Bateria de rezervă internă trebuie înlocuită cu o baterie SCANGRIP originală.
- Nu lăsați bateria complet descărcată, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat IMPOSIBILITATEA de a o reîncărca.
- Sursa de lumină a lanternei nu se poate înlocui; când sursa ajunge la sfârșitul duratei de viață, lanterna trebuie înlocuită.
- Corpul de iluminat se poate monta doar pe suprafețe ignifuge.
- Lampa de lucru este proiectată pentru a fi utilizată cu toate pachetele de baterii Metabo CAS.
- Dacă lanterna este deconectată de la rețeaua electrică și bateria este descărcată, apăsați butonul de pornire pentru a activa bateria de rezervă internă. LED-ul de 10 % va lumina intermitent pentru a indica modul de rezervă.

PROCESUL DE ȘTERGERE A CODULUI PIN ESTE:

- Activați funcția Bluetooth.
- Apăsați butonul Bluetooth timp de 10 secunde.
- Codul PIN este resetat.

INTEGRATED BLUETOOTH LIGHT CONTROL


- Turn lamp on/off or adjust lamp output.
- Controlați/conectați maximum 4 lanterne.
- Atribuiți un cod PIN pentru a împiedica controlul lanternei de către alți utilizatori

Compatibilă cu iOS 10.3 sau mai nou și Android 5.0 sau mai nou.

Accesați iTunes App Store, Google Play sau descărcați aplicația de pe site-ul nostru.

UTILIZARE:

- Pentru aprinderea și stingerea lămpii, apăsați butonul A.
- Pentru a mări luminozitatea, apăsați butonul B.
- Pentru a reduce luminozitatea, apăsați butonul C.
- La modificarea nivelului luminozității valoarea nouă este salvată, iar la următoarea aprindere lampa preia nivelul respectiv.
- Pentru activarea/dezactivarea Bluetooth, apăsați D



LAMPA DISPUNE DE TREI VALORI IP DIFERITE, ÎN FUNCȚIE DE UTILIZARE:

- IP65, dacă este utilizată cu o sursă de alimentare Scangrip.
- IP54, dacă este montat și închis capacul bateriei.
- IP30, dacă este demontat capacul bateriei și sursa de alimentare Scangrip nu este utilizată.

CONFORMITATEA BATERIEI:

- Lampa de lucru este proiectată pentru a fi utilizată cu baterii Metabo CAS.
- Va accepta următoarele tensiuni ale bateriei: 12 V și 18 V.
- În locul unei baterii este posibilă utilizarea unei surse de alimentare Scangrip.
- La utilizarea unei surse de alimentare Scangrip, capacul bateriei trebuie demontat.

BATERIE EXTERNĂ

- Baterie externă încorporată, cu priză USB, pentru încărcarea dispozitivelor mobile.
- Putere: 5 V, 1 A
- Dacă lampa este în modul rezervă, priza USB este dezactivată.



Produsele electrice dezafectate nu trebuie eliminate împreună cu gunoii menajer. Vă rugăm să apelați la centrele de reciclare. Cereți sfaturi referitoare la reciclarea de la autoritățile locale sau de la magazin.

- Bateria trebuie scoasă din dispozitiv înainte de a se strica
- Dispozitivul trebuie să fie scos din priză atunci când scoateți bateria
- Eliminați bateria în siguranță



MANUFACTURER'S WARRANTY - Information for customers in Australia and New Zealand only

This SCANGRIP product is guaranteed for a period of 2 (two) years from date of purchase. This guarantee shall become invalid if the product has been misused, tampered with or accidentally damaged.

If the product is defective, we undertake to repair or replace the product or any part of it that is defective; or wholly or partly recompense you if they are defective.

This guarantee is in addition to other rights and remedies available to consumers, all of which are given by us to you if you are a consumer. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian or New Zealand Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you wish to make claim, please return this product to the original place of purchase together with your purchase receipt or go to our website www.scangrip.com and fill out the claim form.

SCANGRIP.COM



DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK



V3/17.11.2021/MS