

## Hymer échelle coulissante à accrocher

longueur de lisse 3,22 m, pour  
hauteur maximale de 2,72 - 4,58 m,  
11+12 échelons profilés, avec 2  
crochets de suspension pour  
diamètre de tube 60 mm

Numéro d'article: 147675



**HYMER**



## Hymer Échelle coulissante à accrocher

échelle coulissante à accrocher

- longueur de lisse 3,22 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,22 m
- pour hauteur maximale de 2,72 - 4,58 m
- 11+12 échelons profilés
- échelons profondeur 45 mm
- avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 60 mm
- largeur 550 mm
- poids 25,6 kg
- 10 années de garantie



## Détails techniques

technique de montée échelle à accrocher pour

largeur 550 mm

	rayonnage		
type d'échelle	échelle coulissante à accrocher	nombre crochets de suspension	2 pièce
utilisation	à un côté	pour diamètre de tube	60 mm
longueur de longeron	3,22-4,97 m	fonction échelle	réglable en hauteur au pas de 250
hauteur		équipement de sécurité échelle	main courante des deux côtés (extensible)
		Pour escalier	non
hauteur de travail pour hauteur verticale jusqu'à	4,22-6,17 m 2,72-4,58 m	rabattable	non
nombre d'échelons	11+12	roulant	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	garantie	10 années
profondeur d'échelons	45 mm	Poids	25,6 kg

## Accessoires

147614



Suspension, pour échelle avec crochet de suspension

## Cela s'adapte aussi ...

215697



corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique

221336



chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein

227867



casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

523835



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir