

Termékinformációk

35 32 115

Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröspolitúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Kerek, csúcsos pofák
- Golyóscsapágy-krómácel, olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	35 32 115
EAN	4003773035121
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	115 x 70 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők	
Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

