

Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 490 mm, legborden van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 531513



Rollcart Dossierwagen

de ideale transporthulp

dossierwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 490 mm
- legborden van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1070 x 980 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	3 stuks
type wagen	dossierwagen	lengte laadvlak	800 mm
draagvermogen	150 kg	breedte laadvlak	490 mm
hoogte	1070 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte	980 mm	schuifbeugel	1 stuks
breedte	500 mm	deur	nee
materiaal plaat	hout	banden	TPE
materiaal verwerking	gelast	wiel-ø	125 mm
materiaal onderstel	staal	wiellager	groefkogellager
oppervlak	m. poedercoating	garantie	5 jaar
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	35 kg
elektrisch geleidend	nee		

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs