

IE-CCM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Best.-Nr.	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
VPE	1 Stück

IE-CCM

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	37 mm	Breite (inch)	1,457 inch
Länge	112 mm	Länge (inch)	4,409 inch
Nettogewicht	155 g		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	IDC	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul	Farbe	grau
Gehäusebasismaterial	vollgeschirmtes Metallgehäuse	Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldurchmesser, min.	5,5 mm	Manteldurchmesser, max.	9,6 mm
Montageart		Schirmung	Unverlierbarer 360° Schirmanschluss, davon getrennte Zugentlastung
	Wandmontage		
Schutzart	IP20		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN