

LED-Unterbauleuchten Danza 60






Artikelnummer: **20900280**

Artikelnummer:	20900280
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	585x70x28 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894546848

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Danza 60 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Danza 60 ist per Kabel oder Adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20900280C	nein	< 6	585 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894546848	> 0,54	0,375	70 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894546848	enthaltene Lichtquelle	0,379	28 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	10 kWh/1000h	4000 K	597,00 g
Zolltarifnummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
94051098900	25000 h	≥5	Austausch stromlos
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Belüftung erforderlich
Colorbox/Barcode 1	10 W	≥80	nein
4004894546848	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox/Inhalt (Stück)	80 mA	70 lm/W	-10 °C
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox/Gewicht	220-240 V	neutralwhite	45 °C
96,40 g	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox/Abmessungen	AC	1070 lm	nein
L=627 B=77 H=57 mm	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	Inverkehrbringer
Innerbox/Barcode 1	50 Hz	260 cd	Müller-Licht
4004894852284	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Garantieprodukt
Innerbox/Inhalt (Stück)	0,86		nein
6			
Innerbox/Gewicht			
332,00 g			
Innerbox/Abmessungen			
L=620 B=181 H=168 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894852291			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
18			
Transportkarton/Gewicht			
900,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=625 B=585 H=185 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
Recycling			