

### TKG-106-IP68-WHITE InduProof® Smart Classic



#### EIGENSCHAFTEN

- Silikonummantelte Tastatur mit 106 Tasten inklusive Nummernblock
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Kann mit Wasser, Seife, Desinfektionsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln gereinigt werden
- Flache Tastenkappen für gründliche Reinigung
- Angenehmes Tastgefühl
- Ergonomische Bauform
- Individuelle Modifikationen möglich
- EMV gemäß EN 60601-1-2 Edition 4

#### TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	106	USB-Kompatibilität:	complies with USB 2.0
Bauform:	Desktopgehäuse	Kabellänge:	2 m
Gehäusematerial:	Silikon	Betriebstemperatur:	-25 °C bis +75 °C
Farbe:	weiß	Lagertemperatur:	-30 °C bis +75 °C
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte	Abmessungen:	375 x 150 x 11 mm
Schaltzyklen:	ca. 2 Mio. (pro Taste)	Gewicht:	ca. 760 g
Schaltkraft:	1,5 N	Zertifizierungen:	CE, RohS, REACH, EMV, FCC
Schaltweg:	1,3 mm	Garantie:	3 Jahre auf die elektrische Funktion
Schutzgrad (max):	IP68		
Schnittstellen:	USB		

#### BESTELLINFORMATIONEN

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Layout
KG19268	TKG-106-IP68-WHITE-USB-DE	Deutsch
KG19269	TKG-106-IP68-WHITE-USB-US/EU	US / EU
KG20263	TKG-106-IP68-WHITE-USB-CH	Schweiz
KG20250	TKG-106-IP68-WHITE-USB-FR	Französisch
KG20265	TKG-106-IP68-WHITE-USB-IT	Italienisch
KG20267	TKG-106-IP68-WHITE-USB-SKAN	Skandinavisch
KG20268	TKG-106-IP68-WHITE-USB-UK	Britisch

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

#### SILIKON-PC-MÄUSE ERGÄNZEND ZUR TASTATUR

Kat.Nr.	Produktbezeichnung
KH20225	TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB
KH25201	TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!