

Artikelnummer: 129551

Kurzbeschreibung: Bijzetwagen, met open bodems, zonder houten legborden, vast

Langbeschreibung: Bijzetwagen, met open bodems, zonder houten legborden, vast: Bijzetwagen met open etageplateaus. Vergrendeling met veergrendel. Dit zorgt voor ergonomisch werken bij veel verschillende werkplekken. Bok- en zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt, rem aan de zwenkwieltjes volgens Europese norm EN1757-3.

Open frame voor kunststof eurokragen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Laadoppervlak (lxb): 620 x 410 mm
- Buitenafm. (lxb): 950 x 420 mm
- Etagehoogte: 180/670/1150 mm
- Etageplateaus: open
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel-a^m: 125 mm
- Eigen gewicht: 22 kg

Tip: Blad van houtmateriaal (mdf) niet meegeleverd.

