

bott **armoire à plaques perforées** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 800 x 800 x 650 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 126023

bott Armoire modulable cubio










armoire à plaques perforées



- hauteur x largeur x profondeur 800 x 800 x 650 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à double battant perforée
- portes avec perforations intérieures
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- avec poignée tournante
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulable	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant perforée	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur	800 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	800 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	650 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette	160 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	équipement porte	portes avec perforations intérieures
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	56,4 kg

Accessoires

125782		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 650 mm
125785		Tablette couliss. pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 50 x 800 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, avec charges normales, en acier en RAL7035 gris clair
126052		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 800 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
126061		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 800 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
126066		tablette pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 64 x 800 x 650 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126084		firoir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126088		firoir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126094		firoir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126096		firoir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair

126242		soacle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 650 mm
126276		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 650 mm