

## Rollcart chariot à 3 ridelles

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 580 mm, plateforme en bois, rehausse 3 parois (paroi pleine), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157998



## Rollcart Chariot à 3 ridelles

**force 500 kg**

chariot à 3 ridelles












- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 580 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 3 parois (paroi pleine)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

## Détails techniques

|                           |                        |                          |                             |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| appareil de manutention   | chariot de manutention | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010    |
| type de chariot           | chariots à dossier     | norme européenne         | non                         |
| type de chariot à dossier | chariot à 3 ridelles   | poignée                  | 2 pièce                     |
| charge                    | 600 kg                 | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 |

|                        |                         |                 |                                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                        |                         |                 | roulettes fixes                  |
| hauteur de charge      | 285 mm                  | pneumatique     | TPE                              |
| longueur de plateau    | 1000 mm                 | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| largeur de plateau     | 580 mm                  | Ø de roue       | 200 mm                           |
| matériau de plateforme | bois                    | roulement       | roulement rainuré à billes       |
| rehausses              | 3 parois (paroi pleine) | hauteur         | 990 mm                           |
| emboîtable             | non                     | longueur        | 1170 mm                          |
| matériau de châssis    | acier                   | largeur         | 600 mm                           |
| surface de châssis     | finition peinture époxy | Poids           | 44 kg                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 157958 |    | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm   |
| 158397 |    | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 158398 |   | panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm   |
| 158403 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 158404 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique  |
| 158409 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 158412 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 158417 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                      |
| 158420 |  | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4  |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4   |
| 158422 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

158425



plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix !  
commande/livraison uniquement avec le produit principal