

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 500768



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en







RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 85 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| matériau | tôle d'acier | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 1000 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 715 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 600 mm | blocage d'extension | Blocage d'extension individuel |
| équipement armoire | tiroirs | verrouillable | oui |
| nombre de tiroirs | 7 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 75 mm | 2 pièce | poignée | poignée barre |
| hauteur frontale 125 mm | 2 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 150 mm | 2 pièce | certification | GS // TÜV |
| hauteur frontale 200 mm | 1 pièce | garantie | 10 années |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | Poids | 92 kg |
| glissière tiroir | à roulement à billes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 404281 |  | tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404282 |  | tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404298 |  | revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir |
| 404299 |  | tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir |
| 404301 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique |
| 500793 |  | auges, avec 42 compartiments, 35 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 715 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé