


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 605 x 695 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526271



Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 605 x 695 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/3x100 mm/2x200 mm/1x250 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

THURMETALL







- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | grille de compartimentage longit | 50 mm |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | glissière tiroir | rail télescopique |
| matériau | acier | extension tiroir | 100 % |
| hauteur | 1200 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 605 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 695 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| équipement armoire | tiroirs | champ d'inscription | cadre pour étiquettes |
| nombre de tiroirs | 8 pièce | verrouillable | oui |
| tiroir réglable en hauteur | 25 mm | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x75 mm/3x100 mm/2x200 mm/1x250 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 75 mm | 2 pièce | poignée | poignée barre |
| hauteur frontale 100 mm | 3 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 200 mm | 2 pièce | certification | GS // TÜV |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | garantie | 5 années |
| grille de compartimentage transv | 30 mm | Poids | 171 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 501088 |  | cloison de séparation, 1 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 500 mm |
| 501100 |  | cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501101 |  | cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501103 |  | cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 500 mm |
| 501140 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501142 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501154 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501155 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 501166 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir |
| 501170 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |
| 532138 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm |
| 532139 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |