

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 997513

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 300 kg
- avec bandage Caoutchouc plein élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 125 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	166 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	58 mm

charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	Caoutchouc plein élastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	125 mm	portée	45 mm
matériau de jante	polyamide	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	109 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	1,922 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Accessoires

997659



roue, force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés