

bott **stroomkast** cubio

hoogte x breedte x diepte 2000 x 800 x 650 mm, niveaus met CNC-lade, 2 lade(n), afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 125843



bott Stroomkast cubio

met CNC-laden

stroomkast









- hoogte x breedte x diepte 2000 x 800 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuropeningshoek 180 °
- niveaus met CNC-lade
- 2 lade(n)
- uitrusting: met CNC-uittrekbare lade, CNC-uittrekbare gereedschapshouder met 4 verwijderbare CNC-gereedschapshouders, binnenlades incl. CNC-lade-elementen
- met draaigreep

- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	systeemkast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
hoogte	2000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	800 mm	afsluitbaar	ja
diepte	650 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	CNC-laden, laden	openingshoek deur	180 °
legbord-/niveautype	CNC-lade	greep	draaigreep
laden aantal	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 125 mm	2 stuks	uitrusting gedetailleerd	CNC-uittrekbare lade, CNC-uittrekbare gereedschapshouder met 4 verwijderbare CNC-gereedschapshouders, binnenlades incl. CNC-lade
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	deur uitrusting	deuren binnen met perforatie
kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016	gewicht	154,16 kg

Gerelateerde Producten

125807		CNC-gereedschapsinzetelement, CWT-3, hoogte x breedte x diepte 110 x 590 x 125 mm, van ABS in verkeersgeel
125808		CNC-uittrekbare gereedschapshouder, hoogte x breedte x diepte 220 x 800 x 650 mm, draagvermogen 200 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
125809		CNC-lade, hoogte x breedte x diepte 220 x 800 x 650 mm, draagvermogen 200 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
126084		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126088		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126094		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126096		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126242		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 650 mm

126276



antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 675 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 800 x 650 mm