

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, platform van hout, laadvlak lengte x breedte 980 x 700 mm, 4 wanden (draadgaas), onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158236



Rollcart Kastwagen met draadgaas wanden

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- platform van hout
- laadvlak lengte x breedte 980 x 700 mm
- 4 wanden (draadgaas)
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1150 x 750 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwieken met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



Technische details

transporttoestel	transportwagen	kastuitvoering	zonder deuren
type wagen	kastwagen	schuifbeugel	1 stuks
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	980 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	700 mm	wiel-Ø	200 mm
hoogte	1800 mm	wiellager	groefkogellager
lengte	1150 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte	750 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	hout	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wandtype	draadgaas wand	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies	4 wanden (draadgaas)	gewicht	81 kg

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158240		legbord voor gaaswagen, lengte x breedte 965 x 695 mm, met houder, van hout in decor beuken
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar