

Krause verrijdbare boktrap

trap eenzijdig, 7 treden (incl. bordes), standhoogte 1,65 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 2,45 m, van aluminium

Artikelnummer: 203500



Krause Vrijdbare boktrap

verrijdbare boktrap

- trap eenzijdig
- 7 treden (incl. bordes)
- standhoogte 1,65 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,45 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevigingen bij de onderste trede
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- met praktische bak en emmerhaak






- antislip voetdoppen (SafetyCap) en 4 geveerde wielen aan het balkeinde
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 2300 mm
- gewicht 11,7 kg
- veiligheidsinstructie: bij verrijdbare ladders moeten conform DGUV informatie 208-016 bij het gebruik altijd de trek- en drukbeveiligingen worden gebruikt!
- conform DIN EN 131, conform DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
laddertype	verrijdbare boktrap	veiligheidsbeugel	ja
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	eenzijdig	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	2,45 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
standhoogte	1,65 m	opbergbak	nee
breedte sokkel	300 mm	versteviging	hoekverstevigingen bij de onderste trede
diepte sokkel	250 mm	ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	3,65 m	onderbouw	antislip voetdoppen (SafetyCap) en 4 geveerde wielen
treden aantal	7	veiligheidsaanwijzing ladders	bij verrijdbare ladders moeten conform DGUV informatie 208-016 bij het gebruik altijd de trek- en drukbeveiligingen worden gebruikt
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
hoogte	2300 mm	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
verrijdbaar	ja	gewicht	11,7 kg
sport-/dwarsverbinding	afgekant		

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel

526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE