

accu-omsnoeringsapparaat voor PET- en polypropyleenband BW-ECO Plus

voor een semi-automatische omsnoering voor PP kunststof band van 0,5-1,05 mm en PET kunststof band van 0,5-0,8 mm, voor bandbreedte 13 - 16 mm, spankracht van 1500 N met een spansnelheid van 1500 N, hoogte x lengte x breedte 160 x 314 x 140 mm



Artikelnummer: 240145



accu-omsnoeringsapparaat BW-ECO Plus voor PET- en polypropyleenband

- voor een semi-automatische omsnoering voor PP kunststof band van 0,5-1,05 mm en PET kunststof band van 0,5-0,8 mm
- voor bandbreedte 13 - 16 mm
- spankracht van 1500 N met een spansnelheid van 1500 N
- hoogte x lengte x breedte 160 x 314 x 140 mm
- dubbellaags ingelegd band (duplexprocedé) wordt door een druk op de knop gespannen
- sluiting door middel van vibratielassen door overhalen van hendel, met sluitkracht 75 %
- instelling van spankracht en lastijd via display

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	spantechniek	duplexprocedé met een druk op de knop
gereedschapstype	accu-omsnoeringsapparaat	afsluittechniek	vibratielassen via hendel
omsnoeringssoort	semi-automatisch	sluitkracht	75 %
voor omsnoeringsband, type	PET, PP	hoogte	160 mm
voor bandbreedte	13-16 mm	lengte	314 mm
geschikt voor (product/materiaal)	PP kunststof band 0,5-1,05 mm, PET kunststof band 0,5-0,8 mm	breedte	140 mm
trek	1500 N	gewicht	5,3 kg
verpakkingsgereedschap functie	spankracht + lastijd via display instelbaar		

Dit past ook bij ...

142930		ton, hoogte x Ø 670 x 730 mm, inhoud 200 l, van hogedruk polyethyleen, in naturel wit
217235		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van kunststof met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor wit, 4-voetonderstel van staal, 2 dispenserhouders/1 snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
239856		vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 150 x 150 mm, automatische bodem met dubbele stevigheid, afsluitbaar met plaksluiting