

## Band verbindingsmiddel



### Kenmerken

- 25 mm band met 1 grote lus en 1 kleine lus.
- Te gebruiken met verbindingsfournituren 1731646/652.
- Getest volgens EN 354.

| Type                          | Lengte (m) | Artikelnummer |
|-------------------------------|------------|---------------|
| BANDVERBINDINGSMIDDEL 0.5 MTR | 0,5        | 1730220       |
| BANDVERBINDINGSMIDDEL 1.0 MTR | 1          | 1730222       |
| BANDVERBINDINGSMIDDEL 1.5 MTR | 1,5        | 1730223       |

## Bandstrop 25 mm eindloos



### Kenmerken

- 25 mm band, eindloos.
- Te gebruiken met verbindingsfournituren 1731646/652.
- Getest volgens EN 354.

| Type             | Lengte (m) | Artikelnummer |
|------------------|------------|---------------|
| BS 100-25MM-1,0M | 1          | 1730201       |
| BS 150-25MM-1,5M | 1,5        | 1730202       |
| BS 200-25MM-2,0M | 2          | 1730203       |

## Bandvaldemper



Reduceert vangstoten tot onder de 600 kg die het lichaam te verwerken krijgt bij een mogelijke vrije val. Aan één uiteinde bevindt zich een D-ring en aan de andere zijde een Karabijnhaak. Compact gevouwen en samengestikte polyester band, stevig verpakt in een PVC-hoes. Door de stootbelasting die door een mogelijke val ontstaat, tornt het stiksel steek voor steek uit waardoor een remmende werking ontstaat. Getest volgens EN 355.

### Technische specificaties

- Lengte verbindingsmiddel max 1,5 m.
- Maximale opvangafstand 2,75 m.
- Lengte persoon inclusief verschuiving van het harnas 2,5 m.
- Vrije ruimte onder de persoon vanaf de voeten minimaal 6,75 m.

### Belangrijk

- Vrije valhoogte moet, in combinatie met verbindingsmiddel, minstens 6,75 meter zijn.

| Type     | Lengte (m) | Artikelnummer |
|----------|------------|---------------|
| MAS BFD2 | 0,5        | 1730191       |