

stumpf Wannenboden für Umweltschrank

Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x
Tiefe 70 x 1000 x 500 mm, Aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 118265

Wannenboden für Umweltschrank

- Auffangvolumen 20 l
- Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1000 x 500 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Schranktyp	Zubehör	Breite	1000 mm
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Tiefe	500 mm
für Schranktyp	Umweltschrank	Material	Stahl
Auffangvolumen	20 l	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	70 mm	Gewicht	15 kg