KS Tools

KS Tools 3/8" Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren



2-tlg

Artikelnummer: 272837



Technische Details				
Anwendungsbereich allgemein	für Zündkerzen	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt	
Teile im Satz	2-tlg.	Profil 3	12-kant	
Aufnahme in Zoll	3/8"	Vierkantantrieb in Zoll	3/8"	
Norm	DIN 3120 ISO 1174	Gewicht	0.49 kg	

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042	3	Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 I, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243	Ŋ	Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388	1	Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: \$1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030	100	KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916	- 10	KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm