

Lacont

Gift-/Chemikalienschrank

storeLAB CHS 950 GL

Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

storeLAB



Artikelnummer: 505321

Lacont Chemikalien- und Giftschrank storeLAB CHS 950 GL

Gift-/Chemikalienschrank

- Zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1903 x 910 x 440 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster und Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR



- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Auffangvolumen Bodenwanne | 30 l |
| Möbeltyp | Schrank | Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR |
| Schranktyp | Gefahrstoffschrank | Be- und Entlüftung | natürliche Zwangsbelüftung |
| Lagerort | im Arbeitsraum | Lüftungsanschluss Schrank | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe | Material | Stahl |
| Brandschutz | nicht brandgeschützt | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1950 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 950 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 500 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Innenhöhe | 1903 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Innenbreite | 910 mm | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Innentiefe | 440 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Böden, Bodenwanne | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Belüftung |
| Böden- / Ebenentyp | kippsicherter Wannensboden | Unterbau | Sockel |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe) | 1 Ebene mit Bodenwanne | Zertifizierung ASR | nach ASR A1.3 gekennzeichnet |
| Auffangvolumen Wannensboden | 20 l | Zertifizierung DGUV | erfüllt die Anforderungen nach DGUV |
| Traglast Fachboden | 50 kg | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Zertifizierung WHG | erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 |
| Bodenwanne | ja | Gewicht | 76 kg |

Zubehör






149137



Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

| | | |
|--------|---|---|
| 200155 |  | Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm |
| 505247 |  | Wannenboden für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 505337 |  | PE-Einsatz für Wannenboden, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Breite x Tiefe 950 x 500 mm |
| 505344 |  | PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Breite x Tiefe 950 x 500 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 526779 |  | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |