



[19"-Leuchte LEX-350-BT19]

[19"-light LEX-350-BT19]



LED-Leuchte mit 19"-Blende

LED light with 19"-panel



- Blende aus Stahlblech, RAL 7016
- Netzkabel, 2m lang
- Integrierter Bewegungsmelder
- Leuchte schwenkbar
- 1 HE Bauhöhe

- Panel of sheet steel, RAL 7016
- Connection cable, 2m long
- Integrated motion detector
- Pivotal light
- 1 U installation height

Technische Daten:

Technical data:

LEX-350-BT19

72 35B P519

Eingangsspannung: Voltage:	24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Power consumption:	6 W
Lichtstrom: Luminosity:	700 lm
Anschluss: Connection:	Netzkabel mit Euro Flachstecker Mains cable with euro flat plug
Abmessungen (L x B x H): Dimensions (L x W x H):	482 x 60 x 44 mm
Einbauhöhe: Installation height:	1 HE 1 U
Lebensdauer: Service life:	50.000 Std. bei 20 °C 50.000 h at 20 °C
Befestigung: Mounting:	Schraubbefestigung Screw fixing
Gewicht: Weight:	420 g
Einsatztemperatur: Operating temperature:	-20 bis +60 °C -20 to +60 °C
Zulassungen: Approval:	CE
Abschaltzeit Bewegungsmelder: Switch off time motion detector:	5 min.

Lieferumfang:

- LED-Leuchte mit 19"-Blende
- Anschlusskabel mit Euro-Stecker

Delivery contents:

- LED light with 19"-panel
- Connection cable with Euro plug