

META Palettenregal MULTIPAL

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2900 x 800 mm, Fachlast 2400 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung quer, Traglast pro Palette 1200 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 298387



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Grundregal

Palettenregal

- Grundfeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2900 x 800 mm
- Feldlast 8920 kg
- Fachlast 2400 kg





- Fachbreite 2700 mm
- 3 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung quer
- Traglast pro Palette 1200 kg
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: 2 Ständerrahmen inklusive Bodenanker, Traversen gemäß Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

Technische Details









| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden- / Ebenentyp | Traversen |
| Regaltyp | Palettenregal | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regalsystem | Schraubsystem | Fachbreite | 2700 mm |
| Regalfeld | Grundfeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Traversen | lackiert |
| Höhe | 4400 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 2900 mm | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Tiefe | 800 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Fachlast | 2400 kg | Lieferumfang | 2 Ständerrahmen inklusive Bodenanker, Traversen gemäß Angebot |
| Feldlast | 8920 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Stellplätze Anzahl | 8 Stück | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614 |
| Lagerebenen Anzahl | 4 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Einlagerung | quer | Traglast pro Palette bis | 1200 kg |
| Nutzung | einseitig | Gewicht | 162,148 kg |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150081 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 800 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 25 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150092 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 800 mm, Für eine Fachlast von 850 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 50 x 40 mm, Tragstab 30 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150102 | | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 800 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 40 x 60 mm, Tragstab 30 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 298445 |  | Palettenregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2800 x 800 mm, Fachlast 2400 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung quer, Traglast pro Palette 1200 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange |
| 500956 |  | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 500 x 2700 mm, Für Traversen Länge 2700 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand |
| 500962 |  | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1100 x 2700 mm, Für Traversen Länge 2700 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand |
| 691499 |  | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |
| 691987 |  | Stahlpaneelboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 800 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 736804 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 800 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 736826 |  | Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm |
| 767557 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 800 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | Stufenstehleiter, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 507316 |  | Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion |
| 513209 |  | Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |