

Schneiden

Ersatzklingen Cutter Premium plus Qualität

Die Ecobra Klingen der **Premium plus Qualität** (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochqualitativem Carbonstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 66 HRC (Rockwell), dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität.

Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet. Schwarze, abbrechbare Klingen, 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer - sie sind das Beste was der Markt bereit hält.

Carbonstahl-Klinge 9 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen,

12 Sollbruchstellen, hochqualitativer Carbonstahl (SK2), schwarze, abbrechbare Klingen, 2-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe, passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770390

Länge: 80 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm

Art. 770849



Carbonstahl-Klinge 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen,

7 Sollbruchstellen, hochqualitativer Carbonstahl (SK2), schwarze, abbrechbare Klingen, 3-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe, passend für Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770580, 770590

Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,5 mm

Art. 770949



Ersatzklingen Cutter Premium Qualität

Die Ecobra Klingen der **Premium Qualität** (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus einem Spezialklingenstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 64 HRC (Rockwell), dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Robustheit. Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.

Schwarze, abbrechbare Klingen, doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer.

Klinge 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen,

12 Sollbruchstellen passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390. Länge: 80 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm

Art. 770840



Klinge 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen,

7 Sollbruchstellen passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590. Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,5 mm

Art. 770940



Trapezklinge aus schwarzem Carbonstahl für extreme Schärfe und Festigkeit, Premium

Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550. Länge: 60 mm, Breite: 19 mm, Stärke: 0,6 mm

Art. 770919




Trapezklinge mit Titanlegierung für extreme Schärfe und Festigkeit, Premium Qualität

Etui mit 6 Ersatzklingen passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550

Länge: 60 mm, Breite: 19 mm, Stärke: 0,6 mm

Art. 770915



Ersatzklingen Cutter Profi Qualität

Die Ecobra Klingen der **Profi Qualität** (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Klinge 9 mm, 60°, Profi Qualität

Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen

passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390

Länge: 80 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm

Art. 770800



Ersatzklingen Cutter Profi Qualität



Klinge 9 mm, 30°, Profi Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen, passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390. Länge: 72 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm
Art. 770850



Klinge 18 mm, 60°, Profi Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen, passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590. Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,5 mm
Art. 770900



Spezialklinge 18 mm, 60°, Profi Qualität
Etui mit 8 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen, passend für Cutter 770530
 Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, **Stärke: 0,7 mm**
Art. 770910



Klinge 18 mm, 30°, Profi Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen, passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590. Länge: 87 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,5 mm
Art. 770950



Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität
Etui mit 6 Ersatzklingen, passend für Cutter 770500, 770510, 770515, 770525, 770530, 770535, 770580. Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,6 mm
Art. 770995



Trapezklinge, Profi Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550. Länge: 60 mm, Breite: 19 mm, Stärke: 0,6 mm
Art. 770920



Hakenklinge, Profi Qualität
Etui mit 5 Ersatzklingen, passend für alle Ecobra Cutter 770420, 770430, 770460, 770470, 770485, 770490, 770495, 770550. Länge: 49,5 mm, Breite: 18,5 mm, Stärke: 0,6 mm
Art. 770860

Ersatzklingen Cutter Standard Qualität

Die Ecobra Klingen der **Standard Qualität** (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.



Klinge 9 mm, 60°, Standard Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen, passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390. Länge: 80 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm
Art. 770805



Klinge 18 mm, 60°, Standard Qualität
Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen, passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590. Länge: 100 mm, Breite: 18 mm, Stärke: 0,5 mm
Art. 770905



Trapezklinge, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen
 passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550
 Länge: 60 mm, Breite: 19 mm, Stärke: 0,6 mm
Art. 770925



Klingen für Folien-/Kartonmesser, Standard Qualität, Etui mit 12 Ersatzklingen
 rostfreier Stahl, passend für Ecobra Folien- und Kartonmesser 770440
 Länge: 46,3 mm, Breite: 9 mm, Stärke: 0,4 mm
Art. 770830

Ersatzklingen Schablonen-/Universalmesser

Ersatzklingen flach, passend für die Messer 770700, 770710, 770740, 770750, 770760, 770770, 770780, 770790

Etui mit 5 Ersatzklingen
beidseitig steiler Schliff als
Schleppklinge für feine
Schablونسchnitte



Etui mit 5 Ersatzklingen
Klinge schmal, beidseitig
angeschliffen,
für feine Schnitte



Klinge, passend für
Kurvenmesser 770730



Art. 770970

Art. 770985

Art. 770955

Etui mit 5 Ersatzklingen
Klinge mit beidseitig rundem
Schliff, für Folienschnitte



Etui mit 5 Ersatzklingen
Klinge einseitig angeschliffen
als Schaber Klinge



Etui mit 10 Ersatzklingen
30°, passend für
Grafikermesser 770600



Art. 770980

Art. 770975

Art. 770930

Etui mit 5 Ersatzklingen
Universalklinge, beidseitig
geschliffen



Etui mit 5 Ersatzklingen
extreme Schleppklinge,
beidseitig angeschliffen



Art. 770990

Art. 770965

Ersatzklingen für Roll- und Kreis-Cutter/Kreis-Rollschneider/Passepartout-Schneider

1 Ersatzklinge Ø 28 mm, Freistilschnitt,
passend für Roll-Cutter 770640



1 Ersatzklinge Ø 45 mm, Freistilschnitt,
passend für Roll-Cutter 770650



12 Ersatzklingen und
2 Bleiminen, passend für
Kreis-Cutter 770630



Art. 770944

Art. 770956

Art. 770960

1 Ersatzklinge Ø 28 mm, Perforationsschnitt,
passend für Roll-Cutter 770640



1 Ersatzklinge Ø 45 mm, Perforationsschnitt,
passend für Roll-Cutter 770650



Art. 770945

Art. 770957

1 Ersatzklinge Ø 28 mm, Wellenschnitt,
passend für Roll-Cutter 770640



1 Ersatzklinge Ø 45 mm, Wellenschnitt,
passend für Roll-Cutter 770650



Art. 770946

Art. 770958

Ersatzklingen für Passepartout-Schneider
5 Stück auf Blisterkarte,
V-Klingen
Art. 770890



Ersatzklingen für den Kreis-Rollschneider 770660

2 Ersatzklingen Ø 18 mm, Freistilschnitt,
passend für Kreis-Rollschneider 770660



2 Ersatzklingen Ø 18 mm, Wellenschnitt,
passend für Kreis-Rollschneider 770660

Art. 770936

Art. 770934

2 Ersatzklingen Ø 18 mm, Perforations-
schnitt, passend für Kreis-Rollschneider
770660



5 Ersatzklingen Schneideklinge (V-Klinge),
12 x 20 mm für Kreis-Rollschneider
770660

Art. 770933

Art. 770935



Vergrößerte Darstellung der Abb:
Art. 770934, 770935, 770936, 770933

TIPP

Um die Lebensdauer der Cutter-Klingen merklich zu erhöhen, sollten Schnitte ausschließlich auf unseren Ecobra-Cutting-Mats (Katalog Seite 38-39) durchgeführt werden – Ihre Kunden werden es Ihnen danken!