

mafelli



Handkreissägen

K 55 cc | K 55 18M bl

Kappschieneren-Sägen

KSS 50 cc | KSS 50 18M bl

Die neuen Allrounder mit bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe.

EINFACH ZEITGEMÄSS: BIS ZU 58 MM SCHNITTtieFE



Mit den neuen Sägen gelangen überzeugende Schnitte in unterschiedlichsten Materialien. Dank ihrem einfachen, sicheren Handling geht die Arbeit leicht von der Hand.



Mit der Handkreissäge K 55 und der Kappschiene-Säge KSS 50 präsentiert Mafell zwei neu entwickelte, kompakte und robuste Allrounder. Mit ihrer Schnitttiefe von bis zu 58 Millimetern sind sie ideale Sägen für vielfältige Herausforderungen.

EINFACH MOBIL: MULTITALENTE AUF DER BAUSTELLE



Mit ihrem geringen Gewicht sind die 18V-Varianten ideale Allrounder für die Baustelle. Die innovative, hochstromfähige Akku-Technologie liefert Ausdauer und darüber hinaus jede Menge Kraft.

EINFACH OPTIMAL: DIE SPANFÜHRUNG



Die Spanführung wurde gezielt für ein extrem hohes Spanvolumen beim Schneiden von Holzfaserverwerkstoffen konzipiert und optimiert. Das ermöglicht ein verstopfungsfreies Arbeiten – auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.



Kompakt, leicht, stark – und für fast alles zu haben.

KAPPSCHNITTE

So einfach geht's:

Bei der Kappschiene-Säge sind Maschine und Führungsschiene fest miteinander verbunden. Ein fixer und ein einstellbarer Anschlagnocken an der Schienenunterseite ermöglichen präzise Winkelschnitte von -60° bis 60° . Dazu wird das System mit beiden Nocken einfach gegen das Werkstück gedrückt und der Schnitt ausgeführt. Die Schiene gleitet anschließend automatisch in die Ausgangsposition zurück.



GEHRUNGSSCHNITTE



Dank großdimensionierter Winkelskala lassen sich Gehrungsschnitte passgenau umsetzen. Wie hier am Beispiel einer Fassadenschalung.

Ob Quer-, Längs-, Schräg- oder Tauchschnitt – ob KVH, Plattenmaterial oder Dachlatten: Die K 55 und die KSS 50 sind starke und zugleich handliche Kreissägen für ein breites Anwendungsspektrum auf der Baustelle. Der wirkungsgradstarke *CUprex* Motor liefert eine Leistung von 1.300 Watt und ermöglicht eine souveräne Schnittleistung – auch im knallharten Profieinsatz.

TAUCHSCHNITTE



Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.

LÄNGSSCHNITTE



Mit den MAFELL Führungslinien oder dem optional erhältlichen Untergreifanschlag mit Millimeter-Skala können beispielsweise Terrassendielen exakt eingepasst werden.

Die Kappschiene-Sägen KSS 50 cc und KSS 50 18M bl.

AKKUSTANDANZEIGE



Immer im Bilde: Die Akku-Ladestandanzeige lässt sich per Knopfdruck jederzeit ablesen.

SÄGEBLATT-ARRETIERUNG



Zum Sägeblattwechsel wird das Sägeblatt einfach per Knopfdruck arretiert und dabei automatisch die Einschaltsperrung aktiviert. Das Sägeblatt lässt sich dann mit dem am Gerät befestigten Sechskant schlüssel sicher und gefahrlos austauschen.

OPTIMALE SPANFÜHRUNG



Die Spanführung der neuen Sägen wurde so optimiert, dass der Absaugkanal nicht verstopfen kann. Ein wichtiger Vorteil auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.

LED-ARBEITSLICHT



Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.



Die Kappschiene-Säge KSS 50 steht für maximale Präzision bei einfachster Handhabung. Sie ermöglicht Schnitttiefen von bis zu 58 mm. Ihr geringes Gewicht, gepaart mit herausragender Motorleistung, macht sie zum optimalen Partner auf der Baustelle.



DER CUprex HOCHLEISTUNGSMOTOR steht für geballte Power und hohe Durchzugskraft.

VERWENDUNG OHNE FÜHRUNGSSCHIENE

Im Team oder im Alleingang: Bei den neuen Kappschiene-Sägen lässt sich die Maschine auch ohne die Führungsschiene verwenden. Sie bietet dann die gleichen Funktionen und Vorteile wie die neue K 55 cc.

SCHNITTIEFEN-EINSTELLUNG

Die exakte Schnitttiefe lässt sich mittels einer Skala präzise, sicher und schnell einstellen. Besonders komfortabel: Für das Sägen mit und ohne Schiene gibt es jeweils eine eigene Skala.

SCHIENEN-ENTRIEGELUNG



Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der K 55 cc verwenden.

MASCHINEN-RÜCKFÜHRUNG

Dank des eingebauten Polyethylen-Rückholzugs wird die Maschine nach jedem Schnitt sofort wieder in die Ausgangsposition auf der Schiene zurückgeführt und ist bereit für den nächsten Schnitt.

SCHWENKSYSTEM



Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 42 mm (inkl. Schiene) erreichbar.

Die Handkreissägen K 55 cc und K 55 18M bl.

SÄGEBLATT-ARRETIERUNG



Zum Sägeblattwechsel wird das Sägeblatt einfach per Knopfdruck arretiert und dabei automatisch die Einschaltsperrung aktiviert. Das Sägeblatt lässt sich dann mit dem am Gerät befestigten Sechskant Schlüssel sicher und gefahrlos austauschen.

OPTIMALE SPANFÜHRUNG



Die Spanführung der neuen Sägen wurde so optimiert, dass der Absaugkanal nicht verstopfen kann. Ein wichtiger Vorteil auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.

LED-ARBEITSLICHT

Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

PENDELHAUBE



Per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit.

FLIPPKEIL

Der gefederte FLIPPKEIL ermöglicht auch ohne Abschrauben des Spaltkeils einen sicheren und präzisen Tauchschnitt.



Die neue kompakte und extrem leistungsfähige Handkreissäge K 55 ermöglicht Schnitte von bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe in hervorragender Qualität. Und dank ihres ausgezeichneten Leistungsgewichts ist ein sicheres Handling beim Schnitt zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

AKKU-TECHNOLOGIE

Die leistungsstarke 18V-Lithium-Ionen-Akku-Technologie erlaubt extreme Leistung und Durchzugskraft. Der Akku ist prozessorsteuert und überwacht automatisch alle relevanten Parameter wie Ladezustand und Temperatur, um eine maximale Laufzeit zu gewährleisten.



DER CUprex HOCHLEISTUNGSMOTOR

steht für geballte Power und hohe Durchzugskraft.

SCHNITTIEFENEINSTELLUNG

Die exakte Schnitttiefe lässt sich mittels einer Skala präzise, sicher und schnell einstellen. Besonders komfortabel: Für das Sägen mit und ohne Schiene gibt es jeweils eine eigene Skala.

NACHGEFÜHRTER RISSZEIGER



Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.

SCHWENKSISTEM



Durch das einzigartige Schwingsystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 48 mm erreichbar.

Technische Daten und Zubehör.



Technische Daten

Nennaufnahme	1.300 W	–	1.300 W	–
Nennleerlaufdrehzahl	5.700 1/min	4.450 1/min	5.700 1/min	4.450 1/min
Schnitttiefe bei 90°				
• mit Schiene	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
• ohne Schiene	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Schnitttiefe bei 45°				
• mit Schiene	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
• ohne Schiene	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Schnittlänge	407 mm	407 mm	–	–
Schwenkbereich	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°
Winkelschnitte	–60° bis +60°	–60° bis +60°	–	–
Nennspannung	230 V	18 V	230 V	18 V
Gewicht	5,4 kg	5,7 kg	4,1 kg	4,3 kg
Akku	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh

Best. Nr.

**918901 |
im Karton**

**919302 |
PURE –
im Transportkoffer**

**918001 |
im Karton**

**919202 |
PURE –
im T-MAX**

Lieferumfang

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z32, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Anschlussleitung 4 m
1 Führungseinrich-
tung 400

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z32, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Führungseinrich-
tung 400
1 Spänebeutel

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z24, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Anschlussleitung 4 m

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z24, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Spänebeutel

Best. Nr.

**918902 |
im Transportkoffer**

**919301 |
im Transportkoffer**

**918002 |
im T-MAX**

**919201 |
im T-MAX**

Lieferumfang

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z32, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Anschlussleitung 4 m
1 Führungseinrich-
tung 400

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z32, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Führungseinrich-
tung 400
2 Akku-PowerTank
18 M 99
1 Akku-PowerStation
APS 18M
1 Spänebeutel

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z24, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
1 Anschlussleitung 4 m

1 Sägeblatt HM
168 x 1,8 x 1,2 x
20 mm, Z24, WZ
1 Sechskant-
Schlüssel 5 mm
2 Akku-PowerTank
18 M 99
1 Akku-PowerStation
APS 18M
1 Spänebeutel

Mit den neuen Allroundern sind Sie auf unterschiedlichste Aufgaben bestens vorbereitet. Mit dem umfangreichen Sonderzubehör lassen sie sich auf besondere Anforderungen individuell anpassen.



Sägeblätter HM

- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 16, WZ für Längsschnitte in Holz
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 24, WZ für universellen Einsatz in Holz
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 32, WZ für Feinschnitte in Holz
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 56, WZ für Querschnitte in Holz

Best. Nr. **092476**

Best. Nr. **092478**

Best. Nr. **092480**

Best. Nr. **092482**



Parallelanschlag K55-PA

Best. Nr. **206825**



Untergreifanschlag

Best. Nr. **206073**



Führungseinrichtung 770

maximale Schnittlänge 770 mm
Best. Nr. **204378**



Verbindungsstück F-VS

zum Verbinden zweier Führungsschienen
Best. Nr. **204363**



Führungsschiene F

Bezeichnung	Länge in m	Best. Nr.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Winkelanschlag F-WA

Best. Nr. **205357**



Führungsschienen-Tasche

Führungsschienen-Tasche F 160
für Führungsschienen
bis 1,6 m Länge Best. Nr. **204626**



Saug-Spann-System

Aerofix F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch
Best. Nr. **204770**

Flexschlauch FXS L
bis Länge 3,2 m Best. Nr. **205276**



Endkappen F-EK

2 Stück Best. Nr. **205400**



Schraubzwinde F-SZ 100MM

2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück Best. Nr. **205399**

Führungsschienen-Taschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschiententasche
Best. Nr. **204805**

Führungsschienen-Taschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschiententasche
Best. Nr. **204749**



Haftprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang Best. Nr. **204376**



Spannreißschutz F-SS 3,4M

3,4 m lang Best. Nr. **204375**



Akku-PowerStation

APS 18 M, 18V Best. Nr. **094453**
Schnell-Ladegerät
APS 18 M+ Best. Nr. **094439**



Akku-PowerTank 18 M 99

Li-Ion, 18V, 99 Wh (Li-HD)
Best. Nr. **094438**



Um ein besseres Elektrowerkzeug zu entwickeln, gehen wir bei MAFELL oft einen besonderen Weg: Wir verändern unsere Sichtweise und denken das Elektrowerkzeug in wesentlichen Teilen völlig neu. Wobei wir immer auch die künftigen Anforderungen an das Holzhandwerk im Blick haben.

Aus diesem Denken sowie einer hervorragenden Material- und Verarbeitungsqualität entstehen immer wieder verblüffende Lösungen. Zum Beispiel in Sachen Funktionalität und Anwendungskomfort. Unser Anspruch ist es, dass Sie bei Ihrer Arbeit nicht mehr über Ihr Elektrowerkzeug nachdenken müssen. Einfach deshalb, weil wir es bei MAFELL schon ausgiebig getan haben. Sie machen Ihren Job – und für alles andere gilt:

Follow your instinct.

Ihr MAFELL-Fachhändler – unser Vertriebspartner: