

BS-ROLLEN roulette fixe

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 37,5 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

Numéro d'article: 341996



BS ROLLEN®

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 125 x 37,5 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes | hauteur totale | 155 mm |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | longueur de moyeu | 50 mm |
| modèle | roulette fixe | trou de moyeu | 15 mm |
| charge | 100 kg | largeur de roue | 37,5 mm |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| pneumatique | caoutchouc plein | portée | 34 mm |
| Ø de roue | 125 mm | propriété surface de roulement | non tachant |
| matériau de jante | plastique | longueur de plaque | 105 mm |
| roulement | palier lisse | largeur de plaque | 80 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat | distance trou de vis | 76x56/84x64 mm |
| élément de fixation | panneau | Ø de trou de vis | 9 mm |
| conducteur d'électricité | non | surface de boîtier | galvanisé |
| matériau de boîtier | acier | couleur de la jante | noir |
| pare-fils | non | Poids | 0,86 kg |

Accessoires

714798



roue, force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 38 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés