

## ZARGES

### klapsteiger

#### PaxTower S-PLUS 1T

platform hoogte 5,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm, steigerhoogte 6,65 m, steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat

Artikelnummer: 231510



## ZARGES Verrijdbare klapsteiger PaxTower S-PLUS 1T

### in een handomdraai opgezet

klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 7,55 m
- platform hoogte 5,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm
- steigerhoogte 6,65 m
- totale afmetingen zonder draagarm 1800 x 720 mm
- zwenkwielen met rem
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- in-/uitklapbaar voor snelle opbouw
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat
- opbouw: snel door praktische kliksluitingen









- steigergroep 3
- conform DIN EN 1004-1
- Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.
- 10 jaar garantie
- gewicht 142,6 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
steigertype	klapsteiger	balustrade	ja
materiaal steiger	aluminium	steiger functie	in-/uitklapbaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	in-/uitklapbaar	ja
steigerhoogte	6,65 m	verrijdbaar	ja
werkhoogte	7,55 m	onderbouw	4 zwenkwielen
hoogte platform	5,55 m	wieluitrusting	wielen met rem
breedte platform	1800 mm	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
diepte platform	600 mm	steigergroep	3
platforms aantal	3	norm	DIN EN 1004-1
breedte (zonder zwenkarm)	1800 mm	gebruiksaanwijzing	Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.
diepte (zonder draagarm)	720 mm	garantie	10 jaar
platform belastbaar tot	200 kg	gewicht	142,6 kg
steiger uitrusting	zwenkwielen met rem		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

