

PE-vatenkast

Typ D

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1560 x 1080 mm, vleugel deur, 3 niveaus met Stalen bodem, romp in grijs, front in blauw

Artikelnummer: 235635



PE-vatenkast

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- voor kleinemballage
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1560 x 1080 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 1370 x 910 mm
- constructie van polyethyleen
- vleugel deur
- met documentvak voor veiligheidsdocumentatie
- 3 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 250 l
- romp in grijs
- front in blauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	legbord-/niveautype	Stalen bodem
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type kast	vatenkast	opvangvolume vloeropvangbak	250 l
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	type deur	vleugeldeur
hoogte	1980 mm	deur uitrusting	documentvak voor veiligheidsdocumentatie
breedte	1560 mm	afsluitbaar	ja
diepte	1080 mm	materiaal	polyethyleen
binnenhoogte	1500 mm	kleur romp	grijs
binnenbreedte	1370 mm	kleur voorkant	blauw
binnendiepte	910 mm	levering	voorgemonteerd
capaciteit	kleinemballage	garantie	5 jaar
kast uitrusting	stalen stelling met 3 opslagniveaus	gewicht	162 kg
legborden / schappen aantal	3 stuks		

Gerelateerde Producten

235636



rooster voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 1560 x 1080 mm, draagvermogen 800 kg, van LDPE in grijs