

## TROAX wandelement voor machine- veiligheidshek

hoogte x breedte 2050 x 300 mm,  
draadgaas 100 x 20 x 3,  
standaarduitvoering (frame 19 x 19  
mm), van staal gelakt in RAL7037  
stofgrijs

Artikelnummer: 505803



## TROAX Wandelement voor machine-veiligheidshek standaarduitvoering

wandelement voor machine-veiligheidshek

- hoogte x breedte 2050 x 300 mm
- draadgaas 100 x 20 x 3
- standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm)
- eenvoudig monteer- en demonteerbaar dankzij SMART-FIX-bevestigingssysteem
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
- voldoet aan de geldende EU-normen
















### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	scheidingswand functie	eenvoudig monteer- en demonteerbaar dankzij SMART-FIX-bevestigingssysteem
veiligheidsuitrusting	machine-veiligheidshek	profiel	vierkante buis




roosterelement	wandelement	materiaal	staal
breedte	300 mm	oppervlak	gelakt
hoogte	2050 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
hoogte maas	100 mm	uitvoering	standaard
breedte maas	20 mm	norm	EU-norm
draaddikte	3 mm	gewicht	4 kg
scheidingswand uitrusting	standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm)		

## Gerelateerde Producten

505729		veiligheidsuitrusting, voor draadgaas wand
505857		steun voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 2200 x 60 mm, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
505861		balansstaaf, voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte x diepte 2050 x 19 x 19 mm
505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek
523750		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met snapsluiting, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523751		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met snapsluiting, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523752		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523753		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523754		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523755		vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523763		dubbele vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1600 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523764		dubbele vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 2000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523765		dubbele vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1600 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

523766		dubbele vleugeldeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 2000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523772		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met snapsluiting, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523773		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met snapsluiting, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523774		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523775		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523776		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 800 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
523777		schuifdeur voor machine-veiligheidshek, hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

## Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag