

## Lakape bac à bec Eco

hauteur x largeur x profondeur 150 x  
213 x 330 / 301 mm, en  
polypropylène en bleu

lot 10 pièce

Numéro d'article: 531037



## Lakape Bac à bec Eco

Convient particulièrement pour les convoyeurs à rouleaux



bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 150 x 213 x 330 / 301 mm
- en polypropylène en bleu
- mêmes tailles empilables
- Convient pour convoyeur à rouleaux





## Détails techniques

|                           |               |                                  |                              |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| type de récipient         | bac à bec     | gerbable                         | oui                          |
| norme européenne          | non           | convient pour les convoyeurs à r | oui                          |
| conducteur d'électricité  | non           | convient pour aliments           | non                          |
| hauteur                   | 150 mm        | considération comme matière dang | non                          |
| largeur                   | 213 mm        | couleur                          | bleu                         |
| profondeur                | 330 mm        | taille                           | 5 - HxIxP 150x213x330/301 mm |
| Profondeur de la tablette | 301 mm        | Poids                            | 5,7 kg                       |
| matériau                  | polypropylène |                                  |                              |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 531060 |  | Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 213 mm, en polypropylène |
| 531069 |  | Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 213 mm, en blanc       |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair                         |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte                                 |