

Fasheberoller

Secu Ex

Traglast 300 kg, mit Fassgreifer, Fahrgestell breit, Breite innen 954 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm, Hubhöhe 0 - 1405 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot



Artikelnummer: 235770



Fasheberoller

- Traglast 300 kg
- für Sickenfässer
- mit Fassgreifer
- Fahrgestell breit, Breite innen 954 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm
- Hubhöhe 0 - 1405 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
- Höhe x Länge x Breite 2135 x 1233 x 1216 mm
- Gewicht 157 kg
- Schutzklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Hebergerät Hubwagen

Hebergerät Ausstattung Fassgreifer

Hubwagentyp	Fassheberoller	Höhe	2135 mm
Traglast	300 kg	Breite	1216 mm
Kapazität Fässer (max.)	1 x 200-Liter-Fass	Weite (li.)	954 mm
Hubhöhe	0-1405 mm	Länge	1233 mm
Hub je Pedaltritt	24 mm	Material	Stahl
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Oberfläche	pulverbeschichtet
Fahrgestell Ausführung	breit	Farbe	rot
Fassart	Sickenfässer	Garantie	5 Jahre
Material Lenkrollen	Polyurethan	Ex-Schutzklasse	EX II 2G IIB T4
Durchmesser Lenkräder	125 mm	Gewicht	157 kg
Durchmesser Gabelrollen	85 mm		