

## TROAX Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Extra

Höhe x Breite 800 x 1200 mm, Extra-  
Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm),  
aus Stahl mit Lackierung in RAL7037  
Staubgrau

Artikelnummer: 505667



## TROAX Aufsatzelement für Trennwandsystem Extra

### Extra-Ausführung

Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem



- Höhe x Breite 800 x 1200 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm
- Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
- zur Erhöhung auf 3000 mm
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

### Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Stellwand Ausstattung	Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Stellwand Funktion	zur Erhöhung auf 3000 mm
Gitterelement	Aufsatzelement für Wandelement	Profil	Vierkantrrohr
Höhe	800 mm	Material	Stahl
Breite	1200 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037

Breite Masche	50 mm	Gewicht	6,5 kg
Drahtstärke	3 mm		

## Zubehör

505695		Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 3000 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter

## Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung