

Einschaltstrombegrenzer ESG 2



Abbildung zeigt ESG 2

Vorteile

Sehr guter Feuchtigkeitsschutz durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill

Universell einsetzbar für stationäre und mobile Anwendungen

ESG 1: Integrierter Schutzkontaktstecker, integrierte Schutzkontaktsteckdose für mobilen Einsatz

ESG 2: Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker, integrierte Schutzkontaktsteckdose für mobilen Einsatz

Anwendungen

Einschaltstrombegrenzung zur Begrenzung des Einschaltstromes bei Transformatoren mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen (nicht für elektrische Maschinen oder Motoren geeignet)

Zulassungen



Einschaltstrombegrenzer ESG 2

Elektrische Daten

Typ	ESG 2
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	220 - 250 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom	max. 16 A
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Sicherheit und Schutz	
Sicherheit	integrierte, nicht austauschbare Temperatursicherung im Eingangskreis
Bauart	gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Innenwiderstand	3,75 Ω
Bestelldaten	
Bestellnummer	ESG 2

Mechanische Daten

Typ	ESG 2
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Eingang	Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Anschlüsse Ausgang	Schutzkontaktsteckdose
Maße und Gewichte	
Gewicht	0,55 kg

