

rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1470 x 800 mm, charge max. par tablette 400 kg, 3 niveaux avec sol en bois, montants galvanisés, traverses avec revêtement plastique en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 149929



Rayonnage grande largeur

Rayonnage de départ

- Pour le stockage de charges lourdes et encombrantes

Tablettes :

- Traverses progressives de grande largeur avec plateaux agglomérés
- Des goupilles de sécurité évitent tout décrochage des traverses
- Surface des traverses finition peinture époxy RAL 5010 bleu gentiane

Montants :

- Montage sans vis ni boulons des traverses sur les échelles
- Les supports sont rivetés aux échelles par des tubes ronds horizontaux et diagonaux galvanisés
- Surface des échelles galvanisée

Livraison :

- Rayonnage de base avec 2 échelles et platines de sol à cheviller, traverses ou nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Livraison :

- Échelles non montées

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage facilité grâce aux raccords emboîtables

Conseil d'utilisation :



- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| type de meuble | rayonnage | tablettes | 3 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | type de soubassement | sol en bois |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | tablette réglable au pas | 50 mm |
| convient pour (produit/matériau) | pour marchandises encombrantes | surface de montant | galvanisé |
| matériau | acier | surface de traverses | a. revêt. plastique |
| hauteur | 2000 mm | équipement de rayonnage | tablettes |
| largeur | 1470 mm | soubassement | ped (chevillable) |
| profondeur | 800 mm | couleur de traverse | bleu gentiane RAL5010 |
| charge maxi par tablette | 400 kg | livraison | démonté |
| largeur de compartiment | 1350 mm | Poids | 96,3714 kg |

charge maxi par élément 1200 kg

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 701719 |  | tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm |
| 701741 |  | cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |