

C+P

armoires de bureau haute sécurité

hauteur x largeur x profondeur 1226 x 1200 x 500 mm, 2 niveaux, 3 hauteurs de classeur, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 209702



C+P Armoires de bureaux haute sécurité

C+P armoire de bureau haute sécurité



- anti-feu : classe A1 selon DIN 4102
- hauteur x largeur x profondeur 1226 x 1200 x 500 mm
- 2 niveaux
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 hauteurs de classeur
- double porte battante
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- 5 boulons de fermeture Ø 0 mm
- corps à double paroi
- porte à double paroi
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- poids 105,48 kg
- avec label de sécurité GS

- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	structure de porte	à double paroi
type d'armoire	armoire haute sécurité	matériau	acier
hauteur	1226 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	1200 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
profondeur	500 mm	surface de corps	laqué
volume	0 l	surface de face avant	laqué
niveau de sécurité	aucune	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	laqué
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	casier	non
tablette réglable au pas	15 mm	verrouillable	oui
hauteurs de classeurs	3 pièce	système de fermeture	serrure à panneton double
verrouillage	3 côtés	nombre de boulons de fermeture	5 pièce
coupe-feu	classe A1 selon DIN 4102	Ø de boulon de fermeture	0 mm
assurable	non	certification	GS
protection anti-effraction	oui	garantie	5 années
structure de cloison	à double paroi	Poids	105,48 kg
type de porte	double porte battante		

Accessoires

102695		tablette pour armoire de bureau haute sécurité, largeur x profondeur 1200 x 500 mm, en acier avec laquage
400345		tiroir pour dossiers suspendus pour armoire de bureau haute sécurité, pour larg. armoire 1200 mm

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279		horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie