

## Broszura informacyjna

# 46 13 A2

## Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 A

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM Ø

Ogólna	
Nr art.	46 13 A2
EAN	4003773043003
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	133 g
Wymiary	180 x 39 x 13 mm
Norma	DIN 5254 A
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 19 – 60 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,8 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych