

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x 200-liter-vat +
kleinemballage, opvangvolume 270
l, hoogte x breedte x diepte 375 x
900 x 1300 mm, Gemaakt met
rooster van kunststof in zwart,
vorkslaffen



5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany

Artikelnummer: 235735



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200-liter-vat + kleinemballage
- opvangvolume 270 l
- hoogte x breedte x diepte 375 x 900 x 1300 mm
- draagvermogen 600 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van kunststof in zwart
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie




Technische details

opslagtype gevaarlijke
stoffen opvangbak





materiaal polyethyleen

type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	270 l	materiaal rooster	kunststof
capaciteit	2 x 200-liter-vat + kleinemballage	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorksloffen
hoogte	375 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	900 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	43,5 kg
draagvermogen	600 kg		

Gerelateerde Producten

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen