

Hymer industriële ladder 6026

trap eenzijdig, 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,14 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,95 m, van aluminium

Artikelnummer: 331948



HYMER



Hymer Industriële trapladder 6026

Uitvoering D, A, CH, F

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap eenzijdig
- 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,14 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,64 m
- reikhoogte 3,14 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,95 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- met praktische bak en emmerhaak





- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 1790 x 500 mm
- gewicht 6,6 kg
- 10 jaar garantie


Technische details







stijgtechniek	staande trap	breedte	500 mm
laddertype	industriële ladder	in-/uitklapbaar	ja
land	uitvoering D, A, CH, F	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
gebruik	eezijdig	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
lengte paal	1,95 m	veiligheidsbeugel	nee
standhoogte	1,14 m	spreidbeveiliging	nee
breedte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sokkel	250 mm	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
werkhoogte	2,64 m	opbergbak	ja
	3,14 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	5	onderbouw	antislip laddervoeten
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	6,6 kg
hoogte	1790 mm		

Gerelateerde Producten

147605		reserveonderdeel, voor industriële ladder
147610		reserveonderdeel, voor trapladder

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit

221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE