

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

Tweelingwiel, draagvermogen 1100 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



Artikelnummer: 502901

## BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel, Tweelingwiel

- draagvermogen 1100 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 57,5 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	170 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	1100 kg	naafboorgat	20 mm

banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	57,5 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	8,3 kg
zwenklager	kogellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken