



Flexibler Lichtleiter

GLF2

MADE
IN
GERMANY

- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
- Sehr gute Transmission
- Punktförmige Beleuchtung
- Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
- Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
- Kundenorientiert anpassbar



Technische Daten

Durchmesser aktive Lichtleitung	4,5 mm
Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel	70°
Beleuchtung	punktförmig
Anzahl der Arme	2
Durchmesser Lichtausgang	13 mm
Durchmesser Lichteingang	15 mm
Außendurchmesser Schlauch	10 mm
Umgebungstemperatur	max. 80°C
Temperatur Eingang (Lichtquelle)	max. 240°C
Material Schlauch	Stahlspirale, PVC

Ausführungen

100-011337	GLF2-1000-4.5	2-armig, Armlänge 1000 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm
100-003907	GLF2-1600-4.5	2-armig, Armlänge 1600 mm, aktiver Durchmesser 4,5 mm

Zubehör

100-002917	Fokussieroptik	für aktive Durchmesser 4,5 mm, f 30 mm
------------	----------------	--