

Kastenroller

Traglast 240 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Plattform offen, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 529653

Kastenroller

für Euronorm-Behälter

Kastenroller

- Traglast 240 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bremsrollen
- Mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Verarbeitung	verschweißt
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Traglast	240 kg	Bereifung	Vollgummi
Euronorm	ja	Länge	800 mm
Ladeflächenlänge	800 mm	Breite	600 mm
Ladeflächenbreite	600 mm	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Plattform	offen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Gewicht	11 kg

Dazu passt auch ...

532929



Paletten-Aufsatzrahmen, aus Nadelholz, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm, Nutzhöhe 200 mm

769235



Palette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in schwarz