

Artikel nummer	artikelnaam
514605009	Standard - controleschakelaar zwart

Standard - controleschakelaar 10AX zwart



Technische gegevens		514605009
Aansluitwijze	Steekklem	
Frequentie	50/50 Hz	
Terugmeldcontact	nee	
Materiaal	Kunststof	
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging	
Aantal wippen	1	
Slagvastheid	niet beschikbaar	
Min. diepte van de inbouwdoos	,000 mm	
Compatible met Apple HomeKit	nee	
Compatible met Google Assistant	nee	
Compatible met Amazon Alexa	nee	
Nom. spanning	250 V	
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz	
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	
Bedieningswijze	Wip/drukker	
Kleur	zwart	
Halogeenvrij	ja	
Met montageplaat	nee	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Inbouwdiepte	,000 mm	
Nom. (meet)stroom	10 A	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005	
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX	
Drukvlakschakelaar	nee	
Schakelmateriaalbreedte	64,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	64,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	43,500 mm	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Wasmachineschakelaar	nee	
Verlichting	Controle (uit)	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Type verlichting	LED vervangbaar	
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee	
Functie verlichting	verlicht wanneer ingeschakeld	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Type schakeling	Wisselschakelaar	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.11.2022

Technische gegevens		514605009
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	