

Lampe de bureau à LED Twinkel

- lampe pour enfants avec veilleuse rigolote
- intensité lumineuse réglable en continu ou sur 3 niveaux
- 3 températures de couleur, de blanc chaud à blanc lumière du jour
- mise hors tension automatique après 90 secondes, commutable
- col de cygne flexible

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
- la source lumineuse ne peut pas être remplacée
- la structure du luminaire ne permet pas de remplacer la lampe sans risquer d'endommager le luminaire
- puissance : 8 W
- consommation d'énergie pondérée : 8 kWh/1.000 h
- tension : 100-240 V AC, 50-60 Hz
- flux lumineux : 500 lumens
- température de couleur : 3.000 - 6.300 kelvins (blanc chaud - blanc lumière du jour)
- intensité lumineuse max. : 3.400 lux (distance de mesure 25 cm, 4.000 kelvins)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- durée de vie : 30.000 heures
- fiche européenne


- portée max. : 240 mm
- hauteur max. : 440 mm
- longueur du bras : 170 + col de cygne de 195 mm
- pied : (L)155 x (P)185 x (H)19 mm
- tête : diamètre : 150 x (H)90 mm
- longueur du cordon : 1,3 m
- matériau : plastique ABS, silicone




Lampe de bureau à LED Twinkel, bleu clair



Lampe de bureau à LED Twinkel, rose pâle



Visuel de référence : vue détaillée



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED Twinkel	pied	bleu clair rose pâle	8 watts 8 watts	3000-6300 K 3000-6300 K	100-240 V 100-240 V	E E	41-5011.131 41-5011.130	61000380 61000379