

bac à bec

Grip

hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 235 mm, en polypropylène en gris

lot 48 pièce

Numéro d'article: 149905



Bac à bec Grip

Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 235 mm
- en polypropylène en gris
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de récipient	bac à bec	soubassement	intérieur à picots
norme européenne	non	gerbable	oui
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière
hauteur	125 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
largeur	145 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	235 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
hauteur intérieure	115 mm	couleur	gris
largeur intérieure	125 mm	taille	3 - HxLxP 125x145x235 mm

profondeur intérieure	195 mm	garantie	5 années
matériau	polypropylène	Poids	0,23 kg

Accessoires

149888		Glissière murale, pour bac à bec 0,3 - 2,9 l, longueur 970 mm, en acier
149891		couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 145 x 235 mm, en transparent, avec poignées encastrées
149896		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 125 x 145 mm

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte